

## Brücke - BRIDGE- 8-3M - 2901700

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schleifenbrücke 3-phasig für 8 Module der CONTACTRON-Familie mit Schraubanschluss und 22,5 mm Gehäusebreite, Anschlussleitung: 3 m, mit beiliegenden Aderendhülsen.


### Ihre Vorteile

- ✓ Passend nur für CONTACTRON Baureihen mit Schraubanschluss ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
- ✓ Brückung von 2 bis 10 Geräten mit max. Modulabstand 22,5 mm
- ✓ Deutliche Verdrahtungersparnis
- ✓ Bis 575 V AC / 3 x 25 A



COMPLETE BY

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 624695
GTIN	4046356624695
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	383,650 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	404,650 g
Zolltarifnummer	85444290
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais

### Technische Daten

#### Maße

Breite	22,5 mm
Länge der Anschlussleitung	3 m

#### Allgemein

Betriebsspannungsbereich	42 V AC ... 575 V AC
Betriebsstrom	≤ 25 A
Anzahl brückbarer Module	8
Anschlussleitungslänge	3 m

# Brücke - BRIDGE- 8-3M - 2901700

## Technische Daten

### Allgemein

Farbe	grau
Leitungsquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

## Zeichnungen

Applikationszeichnung




Abbildung zeigt Variante BRIDGE- 4

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27371392
eCl@ss 4.0	27378000
eCl@ss 4.1	27378000

# Brücke - BRIDGE- 8-3M - 2901700

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 5.0	27379100
eCl@ss 5.1	27379100
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27379201

### ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002498

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121426
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

## Approbationen

### Approbationen

Approbationen

EAC / UL Listed / cUL Listed / UL Listed / cUL Listed

Ex Approbationen

### Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	--	--------------------------

# Brücke - BRIDGE- 8-3M - 2901700

## Approbationen

UL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 228652
-----------	--	---	---------------

cUL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 228652
------------	--	---	---------------

UL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 172140
-----------	--	---	---------------

cUL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 172140
------------	--	---	---------------

## Zubehör

### Optionales Zubehör

#### Abdeckhaube - BRIDGE COVER - 2906240



Mit der Abdeckkappe BRIDGE COVER werden bei der CONTACTRON Brücke nicht benutzte Stecker, für mögliche Anlagenerweiterung, abgedeckt. Die Abdeckung ist für die Schraub- und die Push-in-Ausführung der Brücke verwendbar.