

Verdrahtungsbrücke - FLT-SEC-H MPB-3+1 - 2910501

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Verdrahtungsbrücke für das Verbinden von drei Blitzstromableitern FLASHTRAB SEC HYBRID mit einer N/PE-Funkenstrecke zu einer 3+1-Schaltung für TN-S-/TT-Systeme. Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 8-polig, Querschnitt 35 mm² mit stabilem Kunststoffgehäuse für den notwendigen Berührungsschutz bei Verwendung als Neutralleiterbrücke.



Artikelbeschreibung

Für den Aufbau einer 3+1-Schaltung in TN-S/TT-Systemen werden folgende Produkte benötigt:

230/415 V AC: 3 x 2801615 (FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM) + 1 x 2905472 (FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM) + 1 x 2910501 FLT-SEC-H MPB-3+1

400/690 V AC: 3 x 2907259 (FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM) + 1 x 2907262 (FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM) + 1 x 2910501 FLT-SEC-H MPB-3+1

RoHS

COMPLIANT

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 461915
GTIN	4055626461915
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	94,070 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	97,500 g
Zolltarifnummer	85369095
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz

Technische Daten

Maße

Breite	75 mm
Höhe	141 mm
Tiefe	2 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	85 °C

Verdrahtungsbrücke - FLT-SEC-H MPB-3+1 - 2910501

Technische Daten

Allgemein

Montageart	Aufsteckmontage
Polzahl	8
Farbe	lichtgrau RAL 7035
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Bauform	Kammbrücke


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Verdrahtungsbrücke - FLT-SEC-H MPB-3+1 - 2910501

Applikationszeichnung



Aufbau einer 3+1-Schaltung für TN-S-/TT-Systeme mit einer N/PE-Funkenstrecke und Blitzstromableiter Typ 1 (FLT-SEC-H)

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27130890
eCl@ss 6.0	27130800
eCl@ss 7.0	27130890
eCl@ss 8.0	27130890
eCl@ss 9.0	27130890

ETIM

ETIM 5.0	EC002496
ETIM 6.0	EC002497

Verdrahtungsbrücke - FLT-SEC-H MPB-3+1 - 2910501

Klassifikationen

ETIM

ETIM 7.0	EC002497
----------	----------

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>