

Lichtleiter - HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - 1082300

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Lichtleiter vertikal 4 mm, transparent, mit Linsenkopf sphärisch 5,2 mm, Montage für Wandstärken ab 1 mm, aus Polycarbonat (UL 94-V0), Einbaulänge 45 mm, wasserdicht, IP68 (EN 50529)

Ihre Vorteile

- ✓ Lichtleiter sind auf Elektronikgehäuse optimal abgestimmt
- ✓ Einfache Montage auf der Leiterplatte durch Einpresszapfen
- ✓ ESD-Festigkeit
- ✓ Auf Wunsch sind Gehäusebearbeitungen möglich



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 812540
GTIN	4055626812540
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,100 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Kurzbezeichnung	Lichtleiter
Typ	HS LC-V-T-D4X5,2S-45
Art.-Nr.	1082300
Ausführung	passiv, starr
Ausrichtung	vertikal
Anzahl der Anzeigen	1 (1 Reihe x 1 Spalte)
Kopfform	rund, sphärische Abstrahlfläche

Lichtleiter - HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - 1082300

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Max. zu erreichender IP-Code	IP68
------------------------------	------

Maßangaben

Länge	47,5 mm
Durchmesser	5,2 mm
Bohrlochdurchmesser	4,6 mm

Materialangaben

Material	PC
Farbe (RAL)	transparent

Allgemeine Hinweise

Art des Hinweises	Montagehinweis:
Hinweis	Der Lichtleiter ist ausgelegt für das Einpressen in eine H7-tolerierte Aufnahme. Pressen Sie die Leuchtanzeige senkrecht und trocken ein. Alternativ können Sie die Leuchtanzeige z. B. mit LOCTITE 460 einkleben.
	Beachten Sie bitte das Familiendatenblatt im Download-Bereich.

Verpackungsangaben

Verpackungseinheit	1
Benennung Verpackungseinheiten	Stück

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
--------------------------------	----

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501

Lichtleiter - HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - 1082300

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------