

Prüfadapter - PAIS-4-FIX VT - 3032802

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Prüfadapter, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Farbe: violett

Ihre Vorteile

- ✓ Kontaktieren und verrasten sicher an beliebiger Stelle im Funktionsschacht
- ✓ Prüfadapter zur Aufnahme von Sicherheitsprüfsteckern mit 4 mm Durchmesser

RoHS

COMPLETE

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 055626 369365
GTIN	4055626369365
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,360 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,360 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Maße

Höhe	51,5 mm
Länge	5,8 mm
Breite	5,8 mm
Durchmesser	5,8 mm
Stiftdurchmesser	2,4 mm

Allgemein

Hinweis	In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274
---------	---

Prüfadapter - PAIS-4-FIX VT - 3032802

Technische Daten

Allgemein

	Nicht unter Spannung stecken
	Verrastendes Prüfzubehör, daher nur für einmaliges Stecken geeignet
Farbe	violett

Material	Kupfer
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
Spannung maximal	250 V
Belastungsstrom maximal	10 A
Steckzyklen	1

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141127
eCl@ss 4.1	27141127
eCl@ss 5.0	27141127
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141148
eCl@ss 8.0	27141148
eCl@ss 9.0	27141148

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002255
ETIM 5.0	EC002255
ETIM 6.0	EC002555
ETIM 7.0	EC002555

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411

Prüfadapter - PAIS-4-FIX VT - 3032802

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	20122006
UNSPSC 19.0	20122006
UNSPSC 20.0	20122006
UNSPSC 21.0	20122006

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

EAC		RU C- DE.BL08.B.00511
-----	---	--------------------------