


Abisolierwerkzeug - QUICK WIREFOX 18 - 1207365

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Abisolierzange, für Standardisierungen wie PVC und PE, Abisolierbereich: 4 bis 16 mm², Drahtschneiden bis 6 mm² flexibel bzw. 4 mm² starr

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 194116
GTIN	4017918194116
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	231,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	231,800 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Großbritannien
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

Technische Daten

Maße

Länge (b)	205 mm
Kabeldurchmesser	> 0,5 mm ... 4,2 mm
Abisolierlänge	18 mm

Allgemein

Querschnitt min.	4 mm ²
Querschnitt max.	16 mm ²

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21043706
eCl@ss 4.0	21040300

Abisolierwerkzeug - QUICK WIREFOX 18 - 1207365

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.1	21040300
eCl@ss 5.0	21040300
eCl@ss 5.1	21040300
eCl@ss 6.0	21043700
eCl@ss 7.0	21043706
eCl@ss 8.0	21043706
eCl@ss 9.0	21043706

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC002109
ETIM 6.0	EC002109
ETIM 7.0	EC002109

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	27111510
UNSPSC 18.0	27111510
UNSPSC 19.0	27111510
UNSPSC 20.0	27111510
UNSPSC 21.0	27111510

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Abisolierwerkzeug - QUICK WIREFOX 18 - 1207365

Approbationen

EAC



RU x-
DE.xx08.B.02974