

## Dichtung - SAC-VP-SEAL-SIL/RD OD - 1410695

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Dichtungsset für Ventilstecker A und AD, für Außenanwendungen, bestehend aus Silikondichtung und Verrastung



RoHS

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 046356 907057
GTIN	4046356907057
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,620 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,735 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

### Technische Daten

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Schutzart	IP65
	IP67
	IP68
	IP66K

#### Allgemein

Anzugsdrehmoment	0,6 Nm (Ventilsteckverbinder)
------------------	-------------------------------

#### Material

Material	PA 6
Material Dichtung	Silikon

# Dichtung - SAC-VP-SEAL-SIL/RD OD - 1410695


## Technische Daten

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

## Zeichnungen


Maßzeichnung



Dichtung mit Verrastung, Seitenansicht

# Dichtung - SAC-VP-SEAL-SIL/RD OD - 1410695

Maßzeichnung



Dichtung mit Verrastung

## Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440192
eCl@ss 4.0	27378000
eCl@ss 4.1	27378000
eCl@ss 5.0	27379100
eCl@ss 5.1	27379100
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27440192

## Dichtung - SAC-VP-SEAL-SIL/RD OD - 1410695

### Klassifikationen

#### ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002498

#### UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121421
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421