

## Vázací kabelová příchytka - WT-HT HF 3,6X200 BK - 3240785

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Spona kabelů, stabilizovaná proti žáru do 125 °C (krátkodobě až 145 °C), pro rychlé a bezpečné spojování

### Obchodní data

package_quantity	100
GTIN	4046356705035

### Technické údaje

#### Rozměry

Délka (b)	200 mm
Šířka (a)	3,6 mm
Průměr kabelu	3 mm ... 50 mm

#### Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
teplota okolí (montáž)	-10 °C ... 60 °C
optimální teplota prostředí (skladování/přeprava)	23 °C 50 % Polyamid 6.6 má výrazné hygroskopické vlastnosti. Přiměřeně vlhkosti okolního prostředí přijímá nebo odevzdává vodu. Optimální vlastnosti má při obsahu vody 2-3%. V balení speciálně odsouhlaseném pro tento výrobek se dodržuje optimální hladina vlhkosti. Aby byly zaručeny optimální vlastnosti, mělo by se při skladování dbát následujících bodů: skladování v uzavřeném originální obalu, krátkodobé zpracování zboží po porušení obalu, zabránění přímého slunečního záření, zabránění přímého přívodu tepla.
Krátkodobá teplota	145 °C

#### Všeobecné

Barva	černá
Provedení	s vnitřním ozubením
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Materiálem	PA 6.6
Pevnost v tahu	130 N

#### Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V2
------------------------------	----

Environmental Product Compliance

# Vázací kabelová příchytka - WT-HT HF 3,6X200 BK - 3240785

## Technické údaje

### Environmental Product Compliance

<b>China RoHS</b>	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

## Klasifikace

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27140702
<b>eCl@ss 4.1</b>	27140702
<b>eCl@ss 5.0</b>	27140702
<b>eCl@ss 5.1</b>	27140700
<b>eCl@ss 6.0</b>	27140700
<b>eCl@ss 7.0</b>	27140702
<b>eCl@ss 8.0</b>	27140702
<b>eCl@ss 9.0</b>	27140702

### ETIM

<b>ETIM 3.0</b>	EC000046
<b>ETIM 4.0</b>	EC000046
<b>ETIM 5.0</b>	EC000046
<b>ETIM 6.0</b>	EC000046
<b>ETIM 7.0</b>	EC000046

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30212109
<b>UNSPSC 7.0901</b>	27121703
<b>UNSPSC 11</b>	27121703
<b>UNSPSC 12.01</b>	27121703
<b>UNSPSC 13.2</b>	27121703

## Příslušenství

### Univerzální nástroj

UNIFOX-CT 4,8 - 1212475



## Vázací kabelová příchytka - WT-HT HF 3,6X200 BK - 3240785

### Příslušenství

UNIFOX-CT 4,8P - 1212609



---

### Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>