

## Abschlussdeckel - D-PTIO 1,5/S/5 - 3244589

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Abschlussdeckel, Länge: 121,65 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 44,6 mm, Farbe: grau



### Ihre Vorteile

- Abschlussdeckel, ermöglicht das Verschließen der offenen Klemmenseite



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
GTIN	 4 055626 447896
GTIN	4055626447896
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,930 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,950 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen

### Technische Daten

#### Allgemein

Farbe	grau
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

#### Maße

Breite	0,8 mm
Deckelbreite	0,8 mm
Länge	121,65 mm
Höhe	44,6 mm
Höhe NS 35/7,5	52,1 mm
Höhe NS 35/15	59,6 mm

# Abschlussdeckel - D-PTIO 1,5/S/5 - 3244589

## Technische Daten

### Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141111
eCl@ss 4.1	27141111
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141133
eCl@ss 8.0	27141133
eCl@ss 9.0	27141133

#### ETIM

ETIM 3.0	EC000886
ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211827
UNSPSC 7.0901	39121424
UNSPSC 11	39121424
UNSPSC 12.01	39121424
UNSPSC 13.2	39121425
UNSPSC 18.0	39121425
UNSPSC 19.0	39121425
UNSPSC 20.0	39121425
UNSPSC 21.0	39121425