

Akustický prvek - PSD-S AE V15/1 - 2700140

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Prvek jazykového výstupu, 24 V DC, lze uložit max. 50 souborů mp3 nebo wav, max. 15 aktivovatelných souborů, černý

Vaše výhody

- Vícejazyčná signalizace díky hlasovému výstupu
- Lze uložit až 50 souborů mp3 nebo wav
- Hlasitost nastavitelná přes potenciometr
- Hlasitost nastavitelná konfiguračním softwarem
- Hlasitost redukovatelná až přes dvě ovládací vedení
- Maximální hlasitost 88 dB(A)

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356491327

Technické údaje

Rozměry

Výkres v měřítku	
Průměr	71,5 mm
Výška	110 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Druh ochrany	IP65, v namontovaném stavu

Všeobecné

Materiál	Polykarbonát PC
Barva	černá
Hmotnost	184 g
Montážní poloha	libovolně

Akustický prvek - PSD-S AE V15/1 - 2700140

Technické údaje

Všeobecné

Rozsah dodávky	USB kabel, software ke konfiguraci výstupního jazykového prvku a příručky na prvku
-----------------------	--

Elektrická data

Vstupní napětí	24 V DC \pm 10 %
vstupní rozsah jmenovitého napětí	21,6 V DC ... 26,4 V DC
zapínací proud maximální	max. 3 A (pro cca 2 ms)
Příkon	< 50 mA (v pohotovostním režimu)
Životnost elektrická	min. 5 000 h
Doba sepnutí	100 %
Druh zvukového signálu	Řeč, max. 15 textů
Hlasitost	cca. 88 dB(A)

Atesty / shody

Elektromagnetická slučitelnost	Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
---------------------------------------	--

Normy a určování

Elektromagnetická slučitelnost	Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
---------------------------------------	--

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27240208
eCl@ss 4.1	27240208
eCl@ss 5.0	27371214
eCl@ss 5.1	27371200
eCl@ss 6.0	27371200
eCl@ss 7.0	27371214
eCl@ss 8.0	27371214
eCl@ss 9.0	27371214

ETIM

ETIM 3.0	EC001026
ETIM 4.0	EC001026
ETIM 5.0	EC001261
ETIM 6.0	[NO ASSET AVAILABLE: TXB,10909029,P]
ETIM 7.0	EC001026

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404

Akustický prvek - PSD-S AE V15/1 - 2700140

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 11	39121311
UNSPSC 12.01	39121311
UNSPSC 13.2	39121311

Aprobace


UL Listed / cUL Listed / EAC / EAC / cULus Listed /

Podrobnosti schválení

- UL Listed
- cUL Listed
- EAC
- ERC
- cULus Listed

Výkresy

Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>