

Montagewinkel - PSD-S ME BR-BM - 2700143

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Winkel für Fußmontage, schwarz

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 491358
GTIN	4046356491358
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	56,700 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	56,700 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.

Technische Daten

Maße

Durchmesser	70 mm
Höhe	57 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 50 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Material	PA A3 x 2G5
Farbe	schwarz
Gewicht	60 g
Einbaulage	beliebig
Montageart	Fußmontage
	Rohrmontage
Lieferumfang	4 Stück Kunststoffschraube

Montagewinkel - PSD-S ME BR-BM - 2700143

Technische Daten

Allgemein



1 Stück Kabelverschraubung
1 Stück Mutter

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27143200
eCl@ss 4.1	27143200
eCl@ss 5.0	27371200
eCl@ss 5.1	27371200
eCl@ss 6.0	27371200
eCl@ss 7.0	27371233
eCl@ss 8.0	27371233

Montagewinkel - PSD-S ME BR-BM - 2700143

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 9.0	27371233
------------	----------

ETIM

ETIM 3.0	EC000326
ETIM 4.0	EC002622
ETIM 5.0	EC001153
ETIM 6.0	EC001153
ETIM 7.0	EC001153

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	39121311
UNSPSC 12.01	39121311
UNSPSC 13.2	39121311
UNSPSC 18.0	46171604
UNSPSC 19.0	46171604
UNSPSC 20.0	46171604
UNSPSC 21.0	46171604

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU *- DE.A*30.B.00237
-----	---	--------------------------

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>