

Quick Start Guide

Jauch Power Bank JPB20AHB

Manual
Bedienungsanleitung

SPECIFICATIONS | TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- 20000mAh/73Wh@3.7V
- Outputs | Ausgänge:
 - 1x DC: 12-24V/3A
 - 1x USB1: 5V/2.1A
 - 1x USB2: 3.8-12V /18W Max. (Quick Charge 3.0)
- Inputs | Eingänge:
 - 1x DC: 13-20V/3A
 - 1x USB-C: 5-12V/2.1A


INCLUDES | LIEFERUMFANG:

- Power Bank JPB20AHB | Powerbank JPB20AHB
- Wall Power Adapter | Netzteil
- Cigarette Lighter Adapter | Kabel KFZ-Zigarettenanzünder
- USB-C cable | USB-C-Kabel
- 10 Laptop Adapter | 10 Laptop Adapter
 - A: Sony, LG (6.0x4.5mm)
 - B: HP, Dell, Toshiba, Fujitsu (5.5x2.5mm)
 - C: Sony, Acer, (5.5x1.7mm)
 - D: Samsung (5.0x1.0mm)
 - E: HP, LG, Asus, NEC (4.8-1.7mm)
 - F: Lenovo (7.9x0.9mm)
 - G: Compad, Acer, IBM, HP, NEC (5.5x2.1mm)
 - H: Dell, HP (7.4x0.6mm)
- Storage Bag | Aufbewahrungsbeutel

CHARGING YOUR JAUCH POWER BANK LADEN IHRER JAUCH POWERBANK


Through DC | Über DC

Connect the power adapter to the DC input of the power bank and the other end of the adapter to the cigarette lighter of your car. Schließen Sie das Netzteil an den DC-Eingang der Powerbank und einem KFZ-Zigarettenanzünder an.




Through USB-C | Über USB-C

Connect the USB Type-C adapter to the type-C port of the power bank. Plug the adapter into the AC power supply. Verbinden Sie den USB-C Adapter mit dem USB-C-Eingang.



As soon as the power bank is charging, a battery symbol will start flashing on the display. Sobald der Ladevorgang der Powerbank startet, beginnt das Batteriesymbol auf dem Display zu blinken.


USING YOUR JAUCH POWER BANK BENUTZUNG IHRER JAUCH POWERBANK



THROUGH USB-OUTPUT | ÜBER DIE USB-AUSGÄNGE



1. Connect the power cable into the input port of your device. Verbinden Sie das Ladekabel mit der Ausgangsbuchse Ihres Geräts.
2. Plug the cable into the 5V USB output of the power bank. Schließen Sie das andere Ende des Kabels in einen der USB-Ausgänge der Powerbank.



NOTE: When USB1 and USB2 are used simultaneously, USB2 will not support the Quick Charge 3.0 function. HINWEIS: Wenn Sie den USB1 und USB2-Ausgang gleichzeitig nutzen, wird die Schnellladefunktion QC3.0 des USB2-Ausgangs nicht unterstützt.

THROUGH DC-OUTPUT | ÜBER DEN DC-AUSGANG (5V-20V)



Note! Conform voltage of your device before charging. Hinweis! Überprüfen Sie zuerst die benötigte Spannung Ihres Geräts.

1. Hold the power button for 3 seconds to switch to the voltage required. Quickly press the power button to adjust the desired voltage. Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter für drei Sekunden gedrückt um die Ausgangsspannung zu ändern. Drücken Sie kurz den Ein-/Aus-Schalter um die gewünschte Spannung zu bestätigen.

For an extended manual, FAQs and more information, please visit: www.jauch.com




Jauch Quartz GmbH
In der Lache 24
78056 Villingen-Schwenningen
Germany



energysolutions@jauch.com
www.jauch.com

The manufacturer is not liable for personal injury or damage to property caused by improper use. Changes to the power bank, improper use or repair by third parties will result in loss of warranty. We reserve the right to make changes to equipment.

2. Select the laptop adapter that corresponds with your device. Plug it into the input of the device.
Wählen Sie den passenden Laptop-Adapter um das DC-Kabel mit der Eingangsbuchse Ihres Laptops zu verbinden.
3. Connect the remaining end of DC power cable into the DC output of the power bank.
Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den DC-Ausgang der Powerbank.



SPECIFICATIONS | TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Capacity Kapazität	20,000mAh/ 73Wh@3.7V
Cell Type Zellchemie	Lithium Polymer
Input Eingänge	DC: 13-20V/3A USB-C: 5-12V/ 2.1A
Output Ausgänge	DC: 12-24V/3A USB1: 5V/2.1A USB2 Qc3.0: 3.8-12V/18W Max.
Weight Gewicht	495g/ 1.0 lbs
Dimension Abmessung	168x80x23 mm/ 6.6x3.1x0.9 inch
Operating Temperature Betriebstemperatur	0°C-40°C/ 32°F-104°F
Carry-On Baggage Erlaubte Mitführung im Handgepäck	

SAFETY INSTRUCTIONS | SICHERHEITSHINWEISE



Avoid extreme temperatures.
Vermeiden Sie extreme Temperaturen.



Do not disassemble.
Bauen Sie die Powerbank nicht auseinander.



Do not expose to liquids.
Setzen Sie die Powerbank keinen Flüssigkeiten aus.



Avoid dropping.
Lassen Sie die Powerbank nicht fallen.



Keep away from children.
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.



Use original or certified cables.
Bitte verwenden Sie ausschließlich originale oder zertifizierte Kabel.

CUSTOMER SERVICE | KUNDENSERVICE



12-month limited warranty
Beschränkte Garantie auf 12 Monate



Technical Support
Technischer Support



energysolutions@jauch.com



Europe: (+49) (0)7720 945 314
US: (+1) 360 633 7200

DISPOSAL INFORMATION | ENTSORGUNGSHINWEIS

This power bank cannot be disposed of with household waste. As a consumer, you are obliged to dispose of it at proper public collection points. Battery Directive: 2006/66/EC.
Diese Powerbank darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Als Verbraucher sind Sie verpflichtet, die Powerbank an den öffentlichen Sammelstellen zu entsorgen. Es gilt die Batterie-Richtlinie: 2006/66/EG.