

Verbindungskabel - PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - 2905263

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: PLC logic (Verbindung zum Tragschienen-Busverbinder); Anschluss 1: COMBICON-Steckverbinder (1x 3-polig); Anschluss 2: COMBICON-Steckverbinder (1x 5-polig); Kabellänge: 0,3 m

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 958882
GTIN	4046356958882
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	15,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	17,300 g
Zolltarifnummer	85444290
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Allgemein

Kabellänge	0,3 m
------------	-------

Anschlussdaten

Benennung Anschluss	Feldebene
Anschlussart	COMBICON-Steckverbinder
Abisolierlänge	7 mm
Schraubengewinde	M2
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	5
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	28 ... 16

Verbindungskabel - PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - 2905263

Technische Daten

Anschlussdaten 2

Benennung Anschluss	Steuerungsebene
Anschlussart	COMBICON-Steckverbinder
Abisolierlänge	6 mm
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 20


Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Verbindungskabel - PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - 2905263

Schemazeichnung



Verbindungskabel - PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - 2905263

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27250300
eCl@ss 5.0	27242200
eCl@ss 5.1	27242200
eCl@ss 6.0	27249200
eCl@ss 7.0	27249205
eCl@ss 8.0	27249205
eCl@ss 9.0	27242220

ETIM

ETIM 2.0	EC000237
ETIM 3.0	EC000237
ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237
ETIM 6.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237

UNSPSC

UNSPSC 13.2	26121620
UNSPSC 18.0	26121620
UNSPSC 19.0	26121620
UNSPSC 20.0	26121620
UNSPSC 21.0	26121620

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.A*30.B00767
-----	--	-------------------------

Zubehör

Zubehör

Verbindungskabel - PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - 2905263

Zubehör

Schildchenträger Kabel

Kabelmarkerträger - KME - 0807083



Kabelmarkerträger, weiß, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 5 mm,
Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm