

Čelní adaptér - FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - 2907382

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Čelní adaptér VARIOFACE s přípojkou push-in, pro digitální moduly 35 mm SIMATIC® S7-1500, připojitelných 4x 8 nebo 2x 8 kanálů.

Obchodní data

| | |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 1 |
| GTIN | 4055626256528 |

Technické údaje

Podmínky okolí

| | |
|---|------------------|
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| | IP20 |

Všeobecné

| | |
|------------------------------------|---|
| Max. přípustné provozní napětí | < 50 V DC |
| Maximální přípustný proud | 1 A (na trasu) |
| Maximální přípustný součtový proud | 3 A (na každý byte při napájení na straně modulu) |
| | 12 A (při napájení přes čelní adaptér) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Druh ochrany | IP20 |

Data připojení 1

| | |
|-------------------|----------------------|
| Označení přípojky | Úroveň pole |
| Typ připojení | IDC/FLK lišta s trny |
| Počet přípojek | 4 |
| Počet pólů | 14 |
| Rozteč | 2,54 mm |

Data připojení 2

| | |
|-------------------|----------------|
| Označení přípojky | Napájení |
| Typ připojení | Svorky Push-in |

Podporovaná řídicí jednotka

| | |
|--------------------|---------------------|
| Řídicí jednotka | SIEMENS S7-1500 |
| - vhodná V/V karta | 6ES7 521-1BH00-0AB0 |

Čelní adaptér - FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - 2907382

Technické údaje

Podporovaná řídicí jednotka

| | |
|--|---------------------|
| | 6ES7 521-1BH50-0AA0 |
| | 6ES7 521-1BL00-0AB0 |
| | 6ES7 522-1BH00-0AB0 |
| | 6ES7 522-1BH01-0AB0 |
| | 6ES7 522-1BL00-0AB0 |
| | 6ES7 522-1BL01-0AB0 |
| | 6ES7 522-1BH00-0AB1 |

Normy a určování

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Normy/předpisy | IEC 61131-2 |
| Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Kategorie přepětí | II |

Environmental Product Compliance

| | |
|-------------------|--|
| China RoHS | Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let |
| | Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“ |

Klasifikace

eCl@ss

| | |
|-------------------|----------|
| eCl@ss 5.0 | 27249290 |
| eCl@ss 5.1 | 27249290 |
| eCl@ss 6.0 | 27249200 |
| eCl@ss 7.0 | 27249290 |
| eCl@ss 8.0 | 27249290 |
| eCl@ss 9.0 | 27242292 |

ETIM

| | |
|-----------------|----------|
| ETIM 4.0 | EC002584 |
| ETIM 5.0 | EC002584 |
| ETIM 6.0 | EC002584 |
| ETIM 7.0 | EC002584 |

UNSPSC

| | |
|--------------------|----------|
| UNSPSC 13.2 | 32151601 |
|--------------------|----------|

Aprobace

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed /

Podrobnosti schválení

Čelní adaptér - FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - 2907382

Aprobace

UL Listed 

cUL Listed 

EAC 

cULus Listed 

Příslušenství

Systemový kabel

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2288914



FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2288930



FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2288956



FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2288972



Čelní adaptér - FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - 2907382

Příslušenství

FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - 2290834



FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 2296980



FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 2297002



FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 2299013



FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 2299026



FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - 2305965



Čelní adaptér - FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - 2907382

Příslušenství

FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - 2305981



FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - 2304759



FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - 2304762



FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - 2304717



Modul pro napojení

VIP-2/SC/FLK14/PLC - 2315214



Čelní adaptér - FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - 2907382

Příslušenství

VIP-2/PT/FLK14/PLC - 2903801



VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - 2322249



VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - 2904279



VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - 2322278



VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - 2904282



FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - 2290423



Čelní adaptér - FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 - 2907382

Příslušenství

PLC-V8/FLK14/OUT - 2295554



PLC-V8/FLK14/IN - 2296553




PLC-V8L/FLK14/OUT - 2299660



Výkresy

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>