

## Abschlussdeckel - D-PTRV 8 WH 9-16 - 3270211

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Abschlussdeckel, Länge: 100 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 80,8 mm, Farbe: weiß

### Ihre Vorteile

- Konturgleich zum Rangierverteiler PTRV...
- Beschriftet mit 9 ...16, vertikal lesbar
- Platzsparende Trennwand und Abschlussdeckel mit Isolationsfunktion



COPPERTEK

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 055626 301884
GTIN	4055626301884
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8,210 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Allgemein

Farbe	weiß
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

#### Maße

Breite	2,2 mm
Deckelbreite	2,2 mm

# Abschlussdeckel - D-PTRV 8 WH 9-16 - 3270211

## Technische Daten

### Maße

Länge	100 mm
Höhe	80,8 mm

### Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21011300
eCl@ss 4.1	21011300
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141133
eCl@ss 8.0	27141133
eCl@ss 9.0	27141133

### ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121425
UNSPSC 18.0	39121425
UNSPSC 19.0	39121425
UNSPSC 20.0	39121425
UNSPSC 21.0	39121425