

Stiftsa.schiene kompakt, 10mm<sup>2</sup> Anschluss 3p/N Kompaktgerät 1 TE  
berührungssicher 1m schneidbar



Ausführung		
Produkt-Markename	SENTRON	
Produkt-Bezeichnung	Stiftsammelschiene	
Ausführung des Produkts	10mm <sup>2</sup> , 3p+N, 60TE, 12x Kompakt, schneidbar	
Allgemeine technische Daten		
Phasenzahl	3	
Querschnitt	10 mm <sup>2</sup>	
Betriebsspannung / Bemessungswert / maximal	230 V	
Hauptstromkreis		
Betriebsstrom / Bemessungswert	63 A	
Eignung		
<b>Eignung zum Zusammenwirken</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geräte mit Hilfsschalter</li> <li>• Geräte mit N-Leiter</li> </ul>	<p>Nein</p> <p>Ja</p>	
Produktdetails		
Produkteigenschaft / elektrisch isoliert	Ja	
Anzahl		
Anzahl der Geräte / geeignet zum Anbau	60	
Anschlüsse		
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stift	
Mechanischer Aufbau		
Teilungsmaß	18 mm	
Höhe	13 mm	
Breite	40,8 mm	
Länge	1 060 mm	
Nettogewicht	679 g	
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>Sonstige</b>

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=5ST3773-0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3773-0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3773-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3773-0)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





