

Használati útmutató

Fűtőventillátor 2000 W, 16 m²

Rend.sz.: 2268546, 2268547, 2268548

Rendeltetés szerű használat

Ez a termék a beltéri helyiségek fűtésére való. A készülékbe szerelt termosztáttal pontosan beállítható a kívánt hőmérséklet.

A készülék csak beltérben való használatra alkalmas. Ne használja a terméket a szabadban! A nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos az eszközt átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket az előbbieken leírtakon kívül más célokra használja, a termék károsodhat. A szakszerűtlen alkalmazás ezen kívül olyan veszélyekhez vezethet, mint pl. rövidzárlat, tűz, vagy áramütés. Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a termék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek. Az útmutatóban előforduló cégnevek és termékjelölések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

Ez a termék csak szigetelt helyiségekben vagy alkalmankénti használatra alkalmas.

A szállítás tartalma

- Fűtőventillátor
- Kezelési Utasítás

Aktuális használati útmutatók

Töltse le legújabb változatot a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads, vagy skennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészséget veszély, pl. áramütés fenyegeti.



Forró felület! Önt ez a szimbólum arra figyelmezteti, hogy ne érjen hozzá, mert forró a felület.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül kell tartani.



Ez a figyelmeztető szimbólum pedig azt jelenti, hogy NE takarja le a készüléket. A készülék a II. érintésvédelmi osztályba tartozik, ami megerősített vagy kettős szigetelést,

A nyíl szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

védőszigetelés jelent.

Fontos biztonsági tudnivalók



- Tartsuk távol a fűtőkészüléktől a 3 évnél fiatalabb gyermekeket, kivéve, ha biztosított a folyamatos felügyeletük.



- A 3-8 év közötti gyermeknek csak abban az esetben szabad megengedni, hogy be- vagy kikapcsolja a fűtőkészüléket, ha eközben biztosított a felügyelete, vagy ha a felnőttek előzetesen elmagyarázták neki és ő meg is értette, hogyan kell biztonságosan kezelni és mik a teendők a balesetveszély megelőzése érdekében. A fűtőkészüléket mindig a szokásos alaphelyzetébe állítva kell üzemeltetni vagy felszerelni. A 3-8 év közötti gyermekek a készüléket nem helyezhetik üzembe és nem nyúlhatnak a beállító gombjaihoz sem, és ugyanígy nem végezhetik el a tisztítását vagy a felhasználói karbantartását sem.
- Ezt a készüléket 8 éven felüli gyerekek, valamint olyan személyek, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékossgal bírnak, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy ismerettel, csak felelős személy felügyelete mellett vagy csak abban az esetben használhatják, ha megkapták a biztonságos kezeléshez szükséges tájékoztatást és megértették a használatból fakadó kockázatokat is. A tisztítást és a felhasználó által végzett karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha ezt gondos felügyelet alatt végzik. Ne engedje a gyereket játszani ezzel a készülékkel.
- A gyerekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelet mellett végezhetik.



- Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhany, vagy medence közvetlen közelében.

Amennyiben leesett a készülék, akkor már ne használja tovább.

- Ne használja a készüléket, ha az láthatóan sérült. Ne helyezze a készüléket közvetlenül a konnektor alá.
- Sík és stabil felületen helyezze el a készüléket.
- FIGYELEM!: Ne használja a készüléket olyan kisebb helyiségben, ahol olyan személyek is tartózkodnak, amelyek szükség esetén önerőből nem tudnák elhagyni azt (kivéve, ha állandó felügyelet alatt vannak).
- FIGYELEM!: A tűz kialakulásának kockázatát csökkentendő, ügyeljen a készülék elhelyezésénél arra, hogy a szellőzőnyílások legalább 1 m távolságra legyenek bármilyen textilanyagtól, függönytől vagy egyéb, éghető anyagtól.
- VIGYÁZAT! Forró felület! A készülék bizonyos részei nagyon átforrósodnak és



akár égési sebeket is okozhatnak. Különös óvatosság ajánlott, ha gyermekek vagy felügyeletet igénylő személyek vannak a készülék közelében.

FIGYELEM! – NE takarja le a készüléket!. Soha ne takarja le/el (pl. ruhával, takaróval vagy függönnyel, stb.) a készüléket működés közben vagy röviddel azután! Ezzel Ön megakadályozza, hogy a készülék túlmelegedjen. Tűzveszély!



Általános biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha Ön figyelmen kívül hagyja a készülék szabályszerű használatára vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésért vagy dologi károkért. Ezen kívül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

a) Gyermekek

- A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való.
- Gyerekek jelenlétében különös gondossággal kell eljárni. A gyerekek nem képesek felismerni azokat a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékek kezelésével kapcsolatban előadódhatnak. Előfordulhat, hogy a gyerekek tárgyakat próbálnak bedugni a készülékbe. Életveszélyes áramütés fenyegeti őket! Ezen kívül gyakran sérülést és tűzveszélyt is okozhatnak az átforrósodott felületek.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek kezében.

b) A készülék kezelése - általános tudnivalók

- Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettel, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Bánjon mindig óvatosan a készülékkel! A készülék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.
- Forduljon szakemberhez, ha a termék használatát vagy az elektromos hálózatra való csatlakoztatását illetően nem biztos a dolgában.
- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy egy erre szakosodott műhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

c) Csatlakoztatás az elektromos hálózatra

- Kizárólag a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugalja (230V~;50/60 Hz) használható a készülék áramellátására.
- Győződjön meg róla, hogy az Ön háztartásában elérhető villamos feszültség megfelel a készülék típus tábláján feltüntetett adatoknak.
- Ne használja a készüléket hosszabbítóról, elosztóról vagy elektronikus kapcsolókészülékekhez csatlakoztatva.
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyiségből meleg helyiségbe vitte át. Az eközben keletkező kondenzvíz tönkretelheti a készüléket, vagy áramütést okozhat. Mielőtt a készüléket újra üzembe helyezné, várja meg, amíg szobahőmérsékletre melegszik. Adott esetben ez több órát is igénybe vehet.
- Az elektromos rendszer esetleges túlterhelését megelőzendő, ugyanerre az áramkörre már ne csatlakoztasson az Ön készülékén túl még egy másik, hasonlóan nagy teljesítményű fogyasztót is!
- A forró felülettől elengedő távolságban vezesse az elektromos vezetéket.



d) Hol és hogyan használjuk a készüléket?

- A hálózati dugaszalj legyen a készülék közelében és legyen mindig könnyen hozzáférhető.
 - Ne használja a készüléket nagy portartalmú környezetben, továbbá éghető gázok, gőzök, vagy oldószerek környezetében sem. Tűz- és robbanásveszély alakul ki!
 - Ne használja a készüléket járművekben vagy hasonló mozgásban lévő tárgyakban és helyiségekben.
 - Ez a fűtőkészülék a működése során erősen felmelegszik. Nagyon vigyázzon, nehogy szabad kézzel vagy más, fedetlen testrészével hozzáérjen a forró felülethez, mert égési sérüléseket szenvedhet!
- Amennyiben át kívánja helyezni a készüléket, mindig a hordfüleket használva fogja és emelje a készüléket.
- Soha ne válasszon olyan helyet a készülék elhelyezésére, amelyet a kiáramló forró levegő tönkreteszhet. Ilyen például az érzékeny szőnyeg, tapéta, a nem hőálló padlóburkolat, stb..
 - Nem szabad elhelyezni a fűtőkészüléket 5 m²-nél kisebb alapterületű helyiségben.
 - Amennyiben Ön ezt az utasítást figyelmen kívül hagyja, tűz kialakulását kockáztatja! Soha ne működtesse a fűtőkészüléket éghető vagy szőnyeggel letakart felületen!

e) A készülék elektromos vezetéke

- Ne végezzen rajta módosítást.
- Semmi esetre se használja a készüléket sérült elektromos vezetékről. Egy sérült elektromos vezeték életveszélyes áramütést okozhat.
- A hálózati dugót nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.
- Soha ne a vezetéknek fogva húzza ki a hálózati dugót a konnektorból. A dugóillát inkább a két oldalán megfogva húzza ki.
- Vigyázzon arra, hogy az elektromos vezeték ne csipődjön be, ne törjön meg, ne sérülhessen meg éles peremek által és mechanikus igénybevételnek se legyen kitéve.
- Az elektromos vezetékét ne fedtesse szőnyegpadló alá és ne takarja le ágyelével, futószőnyeggel, vagy hasonló tárgyakkal.
- Óvja az elektromos vezetékét a túlzott hőterheléstől és ezért ne tegye ki rendkívül nagy melegnek vagy hidegnek.
- Soha ne érintsen meg egy sérült elektromos vezetékét! Áramtalanítsa először a hozzátartozó hálózati dugaszoló aljzatot (pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd óvatosan húzza ki a dugót a konnektorból.

f) Tárolás


- Mielőtt hosszabb időre eltenné a készüléket, előtte húzza ki a dugót a konnektorból és hagyja lehűlni szobahőmérsékletre.

g) Üzembehelyezés és alkalmazás

- Használaton kívül mindig kapcsolja ki ("AUS") a készüléket és húzza ki a dugót a konnektorból.
- Zivatar idején a biztonság kedvéért mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.
- Ne öntsön át/ki folyadékot az elektromos készülékek felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt egy ilyen készülék mellé. Ha ennek ellenére mégis folyadék vagy idegen test kerülne a készülék belsejébe, akkor először áramtalanítsa a hozzá tartozó hálózati csatlakozójelzőt (pl. a vezetékvédő kapcsoló lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a konnektorból. Ilyen körülmények között a készüléket tovább már ne használja, hanem inkább vigye el a szakszervizbe.
- A tűz kialakulásának elkerülése végett ne zárja el/le a készülék szellőzőnyílásait! Soha ne helyezze a készüléket puha felületre, mint például ágyra, mert ilyenkor könnyen elzáródhatnak a nyílásai!
- Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki akár véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat továbbra már nem biztosított, ha a termék:
 - látható sérülést szenvedett,
 - már nem rendeltetészerűen működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Áramütésveszély és tűzveszély! Soha ne dugjon be semmit a fűtőkészülék nyílásaiba!
- Soha ne használja a fűtőkészüléket ruhadarabok vagy más dolgok szárítására!

Kezelőszervek


a) Rend.sz.:2268546



- A szellőzőnyílások
- B állítható termosztát:
- C működésjelző LED
- H Fokozatkapcsoló

b) Rend.sz.:2268547


→ Ez a típus oszcilláló talppal van szerelve. Ha ezt használni kívánja, akkor kapcsolja be a talpon lévő gombbal.



- a termosztát (2)
- 1 jelzőfény
- 2 állítható termosztát: Levegőkibocsátó
- 3 nyílások
- 4 oszcillálás BE/KI
- 5 Fokozatkapcsoló

c) Rend.sz.:2268548

→ Ezt a típust kétféleképp is használhatjuk: vagy a szokásos módon állítva, vagy pedig az oldalára fektetve (ekkor a kezelőgombok felfelé néznek).



- I szellőzőnyílások
- II Fokozatkapcsoló
- III működésjelző
- IV állítható termosztát

Üzembehelyezés és használat

⚠ Fontos

- A készülék az első üzembehelyezés során a felfűtésből eredő, szokatlan szagokat bocsát ki. Ezek nem veszélyeztetik az Ön egészségét.
- A készüléket mindig úgy helyezze el, hogy a levegő beömlő nyílások legalább 20 cm távolságra legyenek a többi tárgytól. A készülékből kiáramló forró levegő számára legalább 1 m távolságot hagyjon a környező tárgyakhoz képest.

1. A készüléket hőálló, sík felületre helyezze. Arra mindig ügyeljen, hogy semmi ne takarhassa el a készülék szellőző és kiömlő nyílásait.
2. Ezek után rákapcsolhatja a fűtőkészüléket az elektromos hálózatra.
3. A fokozatkapcsolóval kapcsolja be a készüléket. Ha ez megtörtént, akkor kigyullad az üzemelésjelző LED égő.
 - kapcsoló állása 0 – kikapcsolva
 - kapcsoló állása I – csak a ventilátor működik
 - kapcsoló állása II – fűtési teljesítmény: 1000 W
 - kapcsoló állása III – fűtési teljesítmény: 2000 W
4. A termosztáttal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
 - Amikor a készülék elérte ezt a hőmérsékletet, akkor a fűtés lekapcsol.
 - Amikor a környezet hőmérséklete a beállított alá esik, akkor a fűtés ismét bekapcsol.
5. Ha már nem használja, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugóillát is a konnektorból.

a) Biztonsági kapcsoló borulás esetére



FONTOS: A 2268548 rend.sz. készüléktípus nincs ellátva ilyen biztonsági alkatrészsel.

- A készülék biztonsági kapcsolója a talpon van elhelyezve és csak borulás esetén működik. Ekkor ugyanis azonnal kikapcsolja a készülék áramellátását.
- Ha Ön tovább szeretne fűteni a készülékkel, akkor előbb állítsa fel azt az előbbi helyzetébe.



Soha ne nyúljon a rácson keresztül a készülék nyílásába, mert ez átforrósodik használat közben!

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a fűtőkészülék le van választva az elektromos hálózatról és le is hűlt szobahőmérsékletre.
- A tisztításhoz ne használjon vizet, mert a fűtőkészülékbe jutó víz áramütést okozhat! Ne is merítse a készüléket vízbe!
- A készülék tisztítására használjon egy puha, szálmentes ruhát. Ha a készülék mégis nedves lett, az újbóli üzembe helyezés előtt feltétlenül várja meg, hogy teljesen megszáradjon.
- Ha szükséges, a szellőzőnyílásoknál összegyűlt port porszívóval távolítsa el.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldatokat, mivel ezekről megsérülhet a ház, sőt a működést is károsan befolyásolhatják.

Hulladékkezelés



Az elektromos készülékek értékes alapanyagok, ezért nem a háztartási hulladéka tartoznak. A készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő hulladékkezelésről. Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

| | |
|--|--|
| Bemeneti feszültség..... | 230 V~, 50 Hz |
| Névleges teljesítmény..... | max. 2000 W kapcsoló állása I: 1000 W kapcsoló állása II: 2000 W |
| A helyiség ajánlott alapterülete min. | 16 m ² |
| Érintésvédelmi osztály..... | II |
| Állítható termosztát: | Igen |
| Védőberendezések | túlhevülés és borulás ellen |

⚠ FONTOS: A 2268548 rend.sz. készüléktípus nincs ellátva ilyen biztonsági alkatrészszel.

| | |
|-------------------------------|--|
| Kábelhossz..... | 1,5 m |
| Üzemeltetési feltételek..... | -20 ... +60 °C, 10 – 90 % rel. nedvesség (nem kondenzálódó) |
| Tárolási feltételek..... | -20 ... +60 °C, 10 – 90 % rel. nedvesség (nem kondenzálódó) |
| Méreték: (Szé x Ma x Mé)..... | Rend.sz.: 2268546: 20,5 x 12 x 25 cm Rend.sz.:2268547: 20,5 x 29 x 16 cm Rend.sz.:2268548: 23,5 x 23,5 x 11 cm |
| Súly..... | Rend.sz.: 2268546: 795 g Rend.sz.: 2268547: 1170 g Rend.sz.: 2268548: 1065 g |

Az egyes modellek jelölése: Rend.sz.:2268546 (AF501), Rend.sz.:2268547 (AFB801), Rend.sz.:2268548 (AF901)

| leírás | Szimbólum | Érték | egység | megjegyzések | Igen/Nem |
|---|---|--------------------|--------|---|--------------------|
| Fűtőteljesítmény | | | | A meleg levegő továbbításának módja (csak helyiségek egyedi elektromos fűtéséhez) (külön rendelhető) | |
| Névleges fűtési teljesítmény | P _{nom} | 1,962 | kW | A fűtési teljesítmény kézi szabályozása, beépített termosztát | nem jön számításba |
| Minimális fűtési teljesítmény (irányérték) | P _{min} | 1,0 | kW | A fűtési teljesítmény kézi szabályozása, külön szobai és/vagy kültéri hőmérséklet jeladóval | nem jön számításba |
| Max. fűtési teljesítmény hosszabb időn keresztül | P _{max,c} | 1,962 | kW | A fűtési teljesítmény kézi szabályozása, külön szobai és/vagy kültéri hőmérséklet jeladóval | nem jön számításba |
| Mellékáram felhasználás | | | | Hőleadás ventilátoros rásegítéssel | |
| Névleges hőtéljesítmény | | | | A fűtés módja / szobai hőmérséklet szabályozás (külön rendelhető) | |
| | e _{l max} | nem jön számításba | kW | | |
| Minimális fűtési teljesítménynél | e _{l min} | nem jön számításba | kW | Egyfokozatú fűtés, szobai hőmérséklet szabályozás nélkül | nincs |
| Készenléti üzemmódban: | e _{lSB} | nem jön számításba | kW | Két- vagy több fokozatú fűtés, szobai hőmérséklet szabályozás nélkül | nincs |
| | | | | Mechanikus termosztát szabályozza a szobai hőmérsékletet | igen |
| | | | | Elektronikus szobai hőmérséklet szabályozás | nincs |
| | | | | Elektronikus szobai hőmérséklet szabályozás plus napi programozású kapcsolóra | nincs |
| | | | | Elektronikus szobai hőmérséklet szabályozás plus heti programozású kapcsolóra | nincs |
| További vezérlési mód (többes választás is lehetséges) | | | | | |
| | | | | szobai hőmérséklet szabályozás jelenlét felismeréssel | nincs |
| | | | | szobai hőmérséklet szabályozás nyitott ablak felismeréssel | nincs |
| | | | | külön távolság szabályzóval | nincs |
| | | | | adaptív indítás szabályzóval | nincs |
| | | | | működési idő korlátozással | nincs |
| | | | | fekete golyó érzékelővel | nincs |
| Kapcsolat | Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau | | | | |

