



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024




Brobusta W 380 CEE

+ 30 mA FI-Personenschutz-Schalter

BR0 3830 N540 C55 DE

30 m H07RN-F 5G4,0



MAX 5,8 kW/400V 3N~, 2500 W/230V~

MAX 11 kW/400V 3N~/16A 3500 W/230V~

MAX 22 kW/400V 3N~/32A 3500 W/230V~

2xCEE 400V 1x16A + 1x32A, 3x230V

service@brennenstuhl.com Art. 1 31920 0 010

Made in Germany 0470158 • 4624 •


Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen



IP44



0528424





Integriertes-BRENNENSTUHL-Sicherheitssystem

Automatische Abschaltung bei Fehlerstrom oder thermischer Überlastung des Kabels.
Nach Abschaltung durch das Sicherheitssystem alle Gerätestecker ziehen,
Kabel ganz abrollen und abkühlen lassen.
Wiedereinschaltung durch Zurücksetzen des FI-Schutzschalters.



Integrated Safety system

Automatic cut-out in case of a fault current or thermal overload of the cable.
After the safety system has switched off, please disconnect all the plugs
and completely unwind the cable for cooling.
The reel can be used again by resetting the "FI" protection switch.

⚠ Bei Überhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken! Reparatur nur durch Elektro-Fachkraft.
⚠ En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche ! Réparation uniquement par un technicien qualifié. ⚠ In caso di surriscaldamento, estrarre tutte le spine, premere il pulsante di reset dopo il raffreddamento! La riparazione deve essere effettuata solo da un elettricista qualificato. ⚠ Bij oververhitting alle stekkers uittrekken en na afkoeling resetknop indrukken! Reparatie alleen door een gekwalificeerde elektricien. ⚠ Drag vid överhettning ur alla kontakter, tryck efter avkylning på återställningsknappen! Reparation får endast utföras av behörig elektriker.

SAFETY SYSTEM



0534319/4523

⚠ If overheating occurs, remove all the plugs from their sockets, after cooling down press the reset button! Repair only by qualified electrician.
⚠ los enchufes y una vez enfriado apretar el botón de recalentamiento. ⚠ En caso de reinicio! Reparar únicamente por un electricista cualificado. ⚠ W przypadku przegrzania należy wyciągnąć wszystkie wtyczki, a po ostygnięciu przegrzania nacisnąć przycisk resetowania! Naprawa tylko przez wykwalifikowanego elektryka. ⚠ V případě přehřátí vytáhněte všechny zásrčky po vychladnutí stiskněte tlačítko reset! Opravu může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. ⚠ Túlmele-gedés esetén húzza ki az összes dugót, lehűlés után nyomja meg a reset gombot! Javittassa csak szakképzett villanyszerelővel.



Für den Einsatz auf Baustellen und im Gewerbe.

For commercial use and on sites.

H07RN-F

0534299/4523