

RealPower DeskCharge-65 Travel

ultron AG

3-Port 65 W USB-Lade-Station mit 2 x USB, USB Type-C PD und Reiseadaptern



- USB Ladegerät für die Steckdose
- US/EU- und UK-Steckdosenadapter
- Zwei USB-Ladeports mit bis zu 9 – 12 V / 1,5 A (18 W)
- Ein USB Type-C PD Port mit bis zu 20 V / 3,25 A (65 W)
- Inkl. EU-, US- und UK-Reiseadapter

Beschreibung

DE

Mit dem RealPower DeskCharge-65 Travel geht Nutzern nirgendwo die Energie aus. Das USB-Ladegerät für die Steckdose wird mit einem US/EU- und UK-Adapter ausgeliefert. Auf Geschäftsreisen oder im Urlaub ist der Wall-Charger also auf alle Gegebenheiten vorbereitet. Im Handumdrehen wird die Steckdose in eine Lade-Station mit zwei USB-Ladeports und einem USB Type-C PD Anschluss – Smartphone, Tablet und Notebook können so gleichzeitig bequem über eine Stromquelle geladen werden.

GB

With the RealPower DeskCharge-65 Travel, users will not run out of energy, wherever they are. The USB charger for the power outlet comes with an US/EU and UK adapter. On business trips or on vacation, the wall charger is prepared for all conditions. In no time at all, the socket turns into a charging station with two USB charging ports and an USB Type-C PD connection - smartphone, tablet and notebook can be conveniently charged simultaneously via one power source.

FR

Avec le RealPower DeskCharge-65 Travel les utilisateurs ne se retrouvent nulle part sans énergie. Le chargeur USB pour la prise secteur est livré avec un adaptateur US/EU et UK. En déplacement d'affaires ou en vacances, le Wall-Charger est également prêt pour toutes circonstances. En un tour de main, la prise devient une station de charge avec deux ports de charge USB et une connexion USB Type C PD - smartphone, tablette et ordinateur portable peuvent ainsi être chargés simultanément via une seule source d'alimentation.

RealPower DeskCharge-65 Travel

ultron AG

3-Port 65 W USB-Lade-Station mit 2 x USB, USB Type-C PD und Reiseadaptern

DE

Eigenschaften

- USB-Ladegerät für die Steckdose
- US/EU- und UK-Steckdosenadapter
- Zwei USB-Ladeports mit bis zu 9 – 12 V / 1,5 A (18 W)
- Ein USB Type-C PD Port mit bis zu 20 V / 3,25 A (65 W)
- Inkl. EU-, US- und UK-Reiseadapter
- Inkl. 1 m USB Type-C Ladekabel (65 W)

FR

Propriétés

- Chargeur USB pour la prise secteur
- Adaptateur pour prises US/EU et UK
- Deux ports de chargement USB avec jusqu'à 9 – 12 V / 1,5 A (18 W)
- Un port USB type C PD avec jusqu'à 20 V / 3,25 A (65 W)
- Adaptateurs de voyage EU, US et UK inclus
- Câble de chargement USB type C (65 W) de 1 m inclus

GB

Features

- USB charger for the power outlet
- US / EU and UK socket adapters
- Two USB charging ports up to 9-12V / 1.5A (18W)
- One USB Type-C PD Port up to 20V / 3.25A (65W)
- Incl. EU, US and UK travel adapter
- Incl. 1 m USB Type-C charging cable (65 W)

Lieferumfang

- RealPower DeskCharge-65 Travel
- Reiseadapter
- USB Type-C Ladekabel
- Bedienungsanleitung
- Servicekarte

Vertriebsinformationen/Sales info

Artikel-Nr./item number: 306837

EAN-Code: 4040895006837

Verpackungseinheit/packaging unit: 40 pcs

Abmessungen/dimensions (Breite/Höhe/Tiefe)

- Produkt/product: 73 x 31 x 74 mm
- Verpackung/package: 110 x 60 x 160 mm
- Karton/outer carton: 470 x 340 x 440 mm

Gewicht/weight:

- Produkt/product: 192 g
- Verpackung/package: 221 g
- Karton/outer carton: 13,8 kg

Kennzeichnung: CE

Ursprungsland/country of origin: VR China

August-Schmidt-Str. 7 | D-52477 Alsdorf

Telefon: +49(0) 800 / 85 87 66 24

Telefax: +49(0) 2404 / 9181 20

E-Mail: info@ultron.de

Nur in Deutschland/Only in Germany:

Service & Support: 0800-ULTRON RMA
(0800-858766 762)

Vertriebs-Infos: 0800-ULTRON AG
(0800-858766 24)

International:

Service & Support: +49 (0) 2404 / 918-132

Sales Infos: +49 (0) 2404 / 918-100

Fax: +49 (0) 2404 / 912-120