

RealPower PB-10000 wireless

ultron AG

USB Type-C Powerbank mit kabelloser Ladefunktion



- Qi zertifiziertes, kabelloses Be- und Entladen mit bis zu 10 Watt
- USB-Type C PD lädt kompatible Notebooks mit bis zu 12 V / 1,5 A wieder auf
- Solide 10.000 mAh (37 Wh) Kapazität
- Input: 5 V 2.100 mA (Micro USB) 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB Type-C)
- Output: 5-6,5 V 3.000 mA / 6,5-9 V 2.000 mA / 9-12 V 1.500 mA (USB) - 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB Type-C)

Beschreibung

DE

Doppellagig: Die RealPower PB-10000 wireless hält gleich im doppelten Sinne, was ihr Name verspricht. Die Powerbank ist Qi zertifiziert und ermöglicht kabelloses Be- und Entladen mit bis zu 10 Watt. So können nicht nur kompatible Smartphones via induktivem Charging mit Strom versorgt werden – auch die Powerbank selbst speist ihren Akku wireless. Alternativ steht ein USB Type-C PD Anschluss (In und Out) bereit, der auch Notebooks unterwegs mit neuer Energie beliefert. Ein weiterer USB-Ausgang des 10.000 mAh starken, portablen Akkus lädt ebenfalls mobile Geräte auf. Das schwarze Design wird von einer grünen Gummilippe aufgepeppt, die gleichzeitig für einen festen Halt beim induktiven Laden sorgt.

GB

Double-Layer: The RealPower PB-10000 wireless delivers in two ways, what it promises. The powerbank is Qi certified and enables wireless charging and discharging with up to 10 Watts. Thus, not only compatible smartphones can be supplied with power wirelessly – the powerbank itself can be charged without the usage of cables as well. Alternatively, there is an USB Type-C PD port (in and out), which also charges notebooks in the go. Another USB-output of the 10.000 mAh battery supplies further mobile devices. The black design is spiced up by a green rubber lip, which ensures a secure hold while charging.

FR

Double couche: Le sans-fil RealPower PB-10000 offre ce que son nom promet de deux façons. Le Powerbank est certifié Qi et permet de charger et décharger sans fil jusqu'à 10 watts. Ainsi, on peut alimenter non seulement des Smartphones compatibles par chargement inductif – mais aussi le Powerbank alimente lui-même sa batterie sans fil. Alternativement, il est équipé d'un port USB type C PD (entrée et sortie), qui alimente également les ordinateurs portables en déplacement. Une autre sortie USB de la batterie portable de 10.000 mAh recharge également les appareils mobiles. Le design noir est agrémenté d'une lèvre en caoutchouc vert qui assure en même temps un maintien ferme pendant la charge inductive.

www.ultron.de

RealPower PB-10000 wireless

ultron AG

USB Type-C Powerbank mit kabelloser Ladefunktion

DE

Eigenschaften

- Qi zertifiziertes, kabelloses Be- und Entladen mit bis zu 10 Watt
- USB-Type C PD lädt kompatible Notebooks mit bis zu 12 V / 1,5 A wieder auf
- Solide 10.000 mAh (37 Wh) Kapazität
- Input: 5 V 2.100 mA (Micro USB) 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB Type-C)
- Output: 5-6,5 V 3.000 mA / 6,5-9 V 2.000 mA / 9-12 V 1.500 mA (USB) 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB Type-C)
- Schutz gegen übermäßige Ladung und Entladung für Ihre Sicherheit

FR

Propriétés

- Certifié Qi, chargement et déchargement sans fil jusqu'à 10 watts
- USB type C PD recharge les notebooks compatibles jusqu'à 12 V / 1,5 A
- Solide capacité de 10.000 mAh (37 Wh)
- Entrée: 5 V 2.100 mA (Micro USB) 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB type C)
- Rendement: 5-6,5 V 3.000 mA / 6,5-9 V 2.000 mA / 9-12 V 1.500 mA (USB) 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB type C)
- Protection contre charge et décharge excessives pour votre sécurité

GB

Features

- Qi certified, wireless charging and discharging with up to 10 Watt
- USB-Type C PD charges compatible notebooks with up to 12 V / 1,5 A
- Solid 10.000 mAh (37 Wh) capacity
- Input: 5 V 2.100 mA (Micro USB) 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB Type-C)
- Output: 5-6,5 V 3.000 mA / 6,5-9 V 2.000 mA / 9-12 V 1.500 mA (USB) 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB Type-C)
- Protection against excessive charging and discharging

Lieferumfang

- RealPower PB-10000 wireless
- USB Type-C Ladekabel
- Bedienungsanleitung
- Service Karte

Vertriebsinformationen/Sales info

Artikel-Nr./item number: 305730

EAN-Code: 40408956783

Verpackungseinheit/packaging unit: 40

Abmessungen/dimensions (Breite/Höhe/Tiefe)

- Produkt/product: 74 x 143,5 x 16 mm
- Verpackung/package: 125 x 165 x 30 mm
- Karton/outer carton: 350 x 380 x 282 mm

Gewicht/weight:

- Produkt/product: 250 g
- Verpackung/package: 298 g
- Karton/outer carton: 13 kg

Kennzeichnung: CE

Ursprungsland/country of origin: VR China

August-Schmidt-Str. 7 | D-52477 Alsdorf

Telefon: +49(0) 800 / 85 87 66 24

Telefax: +49(0) 2404 / 9181 20

E-Mail: info@ultron.de

Nur in Deutschland/Only in Germany:

Service & Support: 0800-ULTRON RMA
(0800-858766 762)

Vertriebs-Infos: 0800-ULTRON AG
(0800-858766 24)

International:

Service & Support: +49 (0) 2404 / 918-132

Sales Infos: +49 (0) 2404 / 918-100

Fax: +49 (0) 2404 / 912-120

