

RealPower PB-260 Double Pack

ultron

Mobiles Ladegerät mit 2600 mAh Kapazität



- Inkl. USB auf Micro-USB Kabel
- Eingangsspannung: 5V 1000 mA (Micro-USB)
- Ausgangsspannung: 5V 1000 mA (Standard-USB)
- Schutz gegen übermäßige Ladung und Entladung
- LED-Taschenlampe

Beschreibung

DE

Die „RealPower PB-260“ von ultron versorgt das Smartphone unterwegs mit Strom. Die Powerbank hat einen integrierten Akku mit einer Kapazität von 2600 mAh. Damit lädt er nicht nur das Smartphone, sondern auch andere mobile Geräte, wie MP3-Player, Digitalkamera, etc. auf. Eine LED-Anzeige informiert über den aktuellen Status des Geräts. Ein Schutz gegen übermäßige Ladung und Entladung ist ebenfalls vorhanden. Ebenso bietet es eine integrierte LED-Taschenlampe.

GB

The „RealPower PB-260“ charges your smartphone on the go. The power bank offers an integrated rechargeable battery with 2600 mAh, which does not only charge your smartphone, but also mobile devices like MP3-players or digital cameras. A LED light informs about the current status of the device. It also offers a protection to avoid excessive charging or discharging. Furthermore, it offers a LED pocket light.

FR

Le « RealPower PB-260 » d'ultron alimente le smartphone en courant si vous êtes en déplacement. Le Powerbank est équipé d'une batterie intégrée d'une capacité de 2600 mAh. Ainsi il ne charge pas seulement le smartphone, mais aussi d'autres équipements mobiles tels que des MP3-Player, des appareils photos numériques, etc. Il y a également une protection contre une charge et décharge excessive.

www.ultron.de

RealPower PB-260 Double Pack

ultron

Mobiles Ladegerät mit 2600 mAh Kapazität

DE

Eigenschaften

- Inkl. USB auf Micro-USB Kabel
- Eingangsspannung: 5V 1000 mA (Micro-USB)
- Ausgangsspannung: 5V 1000 mA (Standard-USB)
- Schutz gegen übermäßige Ladung und Entladung
- Robuste Gummi-Oberfläche
- 4 LEDs zeigen den aktuellen Ladestatus der Powerbank an
- LED-Taschenlampe

FR

Propriétés

- Chargeur de batteries externe pour charger des Smartphones
- Sérieuse capacité de 2600 mAh
- Indication d'état DEL
- Tension d'entrée / de sortie 5V 1000mA
- Protection contre une charge et décharge excessive pour votre sécurité
- Câble USB micro inclus
- DEL torche

GB

Features

- incl. USB to micro-USB cable
- input voltage: 5V 1000 mA (micro-USB)
- output voltage: 5V 1000 mA (Standard-USB)
- protection against excessive charging and discharging
- robust rubber coat
- 4 LEDs show the current power status
- LED pocket light

Lieferumfang

- 2 x PB-260
- Manual
- USB auf Micro-USB Kabel

Vertriebsinformationen/Sales info

Artikel-Nr./item number: 186101

EAN-Code: 4040895861016

Verpackungseinheit/packaging unit: 100

Abmessungen/dimensions (Breite/Höhe/Tiefe)

- Produkt/product: 102 x ø 28mm
- Verpackung/package: 102 x 30 x 118 mm
- Karton/outer carton: 420 x 230 x 256 mm

Gewicht/weight:

- Produkt/product: 2 x 78 g
- Verpackung/package: 180 g
- Karton/outer carton: 10,1 kg

August-Schmidt-Str. 7 | D-52477 Alsdorf

Telefon: +49(0) 800 / 85 87 66 24

Telefax: +49(0) 2404 / 9181 20

E-Mail: info@ultron.de

Nur in Deutschland/Only in Germany:

Service & Support: 0800-ULTRON RMA
(0800-858766 762)

Vertriebs-Infos: 0800-ULTRON AG
(0800-858766 24)

International:

Service & Support: +49 (0) 2404 / 918-132

Sales Infos: +49 (0) 2404 / 918-100

Fax: +49 (0) 2404 / 912-120

Kennzeichnung: CE, RoHS

Ursprungsland/country of origin: VR China



apple iPhone®



Samsung Galaxy®

