

RealPower PB-30k PD

ultron AG

30.000 mAh Powerbank mit Power Delivery



- Digitales Display mit punktgenauer Kapazitätsanzeige
- USB-Type C PD lädt kompatible Notebooks mit bis zu 12 V / 1,5 A wieder auf
- 30.000 mAh Kapazität trotz kompakter Größe
- Input: 5 V 2.000 mA (Micro USB) 5 V 2.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB Type-C)
- Output: 5 V 2.400 mA (USB) 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA (USB Rapid Charge), 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB Type-C)

Beschreibung

DE

Flinker Kraftprotz: Die RealPower PB-30k PD hat mit einer Kapazität von 30.000 mAh und USB Type-C PD Port alles dabei, um das Büro immer und überall sorgenfrei zu betreiben. So lädt die Powerbank Notebooks, Smartphones und andere mobile Geräte schnell und zuverlässig. Das integrierte Display informiert punktgenau über den Ladestand. Mit 161 x 75 x 34 mm findet der mobile Akku problemlos in der Laptop-Tasche Platz.

GB

Quick power package: Thanks to a capacity of 30.000 mAh and USB Type-C PD Port, the RealPower PB-30k PD has everything it needs to run the office worryless – whenever, wherever. Thus, the powerbank charges notebooks, smartphones and other mobile devices fast and reliable. The integrated display informs exactly about the current battery status. With measures of 161 x 75 x 34 mm it easily fits in every notebook bag.

FR

Hercule rapide: Le RealPower PB-30k PD d'une capacité de 30.000 mAh avec un port USB type C PD est totalement équipé, que ce soit pour travailler sans souci au bureau et partout ailleurs en permanence. De cette façon, le Powerbank recharge rapidement et fiablement des ordinateurs portables, des Smartphones et autres appareils mobiles. L'écran intégré informe précisément du niveau de charge. Avec des dimensions de 161 x 75 x 34 mm la batterie mobile trouve facilement place dans la fourre pour l'ordinateur.

www.ultron.de

RealPower PB-30k PD

ultron AG

30.000 mAh Powerbank mit Power Delivery

DE

Eigenschaften

- Digitales Display mit punktgenauer Kapazitätsanzeige
- USB-Type C PD lädt kompatible Notebooks mit bis zu 12 V / 1,5 A wieder auf
- 30.000 mAh Kapazität trotz kompakter Größe
- Input: 5 V 2.000 mA (Micro USB) 5 V 2.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB Type-C)
- Output: 5 V 2.400 mA (USB) 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA (USB Rapid Charge) 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB Type-C)
- Schutz gegen übermäßige Ladung und Entladung für Ihre Sicherheit

FR

Propriétés

- Écran numérique avec affichage de capacité précis
- USB type C PD recharge les ordinateurs portables compatibles jusqu'à 12 V / 1,5 A
- Capacité de 30.000 mAh malgré sa taille compacte
- Entrée: 5 V 2.000 mA (Micro USB) 5 V 2.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB type C)
- Rendement: 5 V 2.400 mA (USB) 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA (USB chargement rapide)
- 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB type C)
- Protection contre charge et décharge excessives pour votre sécurité

GB

Features

- Digital display with precise capacity info
- USB-Type C PD charges compatible notebooks with up to 12 V / 1,5 A
- 30.000 mAh capacity despite compact size
- Input: 5 V 2.000 mA (Micro USB) 5 V 2.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB Type-C)
- Output: 5 V 2.400 mA (USB) 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA (USB Rapid Charge), 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB Type-C)
- Protection against excessive charging or discharging

Lieferumfang

- RealPower PB-30k PD
- Micro-USB-Ladekabel
- QSG
- Service-Karte

Vertriebsinformationen/Sales info

Artikel-Nr./item number:	306950	August-Schmidt-Str. 7 D-52477 Alsdorf
		Telefon: +49(0) 800 / 85 87 66 24
EAN-Code:	4040895007018	Telefax: +49(0) 2404 / 9181 20
		E-Mail: info@ultron.de

Verpackungseinheit/packaging unit: 20

Abmessungen/dimensions (Breite/Höhe/Tiefe)

- Produkt/product: 76 x 35 x 161 mm
- Verpackung/package: 117 x 40 x 203 mm
- Karton/outer carton: 430 x 230 x 270 mm

Gewicht/weight:

- Produkt/product: 628 g
- Verpackung/package: 700 g
- Karton/outer carton: 14,5 kg

Kennzeichnung: CE
Ursprungsland/country of origin: VR China

Nur in Deutschland/Only in Germany:

Service & Support: 0800-ULTRON RMA
(0800-858766 762)
Vertriebs-Infos: 0800-ULTRON AG
(0800-858766 24)

International:

Service & Support: +49 (0) 2404 / 918-132
Sales Infos: +49 (0) 2404 / 918-100
Fax: +49 (0) 2404 / 912-120

