

# RealPower PB-7500C

ultron

Powerbank mit USB Ladeport und USB Type-C Ein- und Ausgang



- Mobiles Ladegerät zum Aufladen von Smartphones und Tablet PCs
- 7.500 mAh (27 Wh) Kapazität
- Lädt bis zu zwei Geräte gleichzeitig
- Digitales Display mit Kapazitätsanzeige
- USB Type-C Port kann als Eingang bzw. Ausgang benutzt werden

## Beschreibung

DE

Die „RealPower PB-7500C“ von ultron sorgt unterwegs für die Extraportion Strom. Der mobile Charger verfügt sowohl über einen USB-Ladeport als auch über einen USB-Type-C-Anschluss, der sowohl als Ein- wie auch als Ausgang genutzt werden kann. So können Smartphones, Tablet-PCs oder andere mobile Geräte angeschlossen werden. Die Powerbank hat einen integrierten Akku mit einer Kapazität von 7.500 mAh und lädt bis zu zwei Geräte gleichzeitig. Ein digitales Display informiert über den aktuellen Status der Powerbank. Das robuste und hochwertige Gehäuse ist in zwei verschiedenen Farben erhältlich.

GB

The ultron „RealPower PB-7500C“ charges your smartphone on the go. The mobile charger provides both an USB- as well as an USB Type-C port which can be used as in- and output. This enables the user to connect smartphones, tablet PCs or other mobile devices. The power bank offers an integrated rechargeable battery with 7,500 mAh and charges two devices at the same time. A digital display informs about the current status of the power bank. The robust and classy case is available in two different colours.

FR

Le « RealPower PB-7500C » d'ultron assure la part supplémentaire de courant en déplacement. Le chargeur mobile est équipé d'un port USB femelle ainsi que d'une connexion USB du type C qui peut être utilisée comme entrée aussi bien que comme sortie. De cette façon, on peut connecter des smartphones, des tablettes PC et autres appareils mobiles. Le Powerbank offre un accumulateur intégré d'une capacité de 7.500 mAh et charge jusqu'à deux appareils en même temps. Un affichage LED vous informe de l'état actuel du Powerbank. Le boîtier robuste et de qualité est livrable en deux couleurs différentes.

[www.ultron.de](http://www.ultron.de)

# RealPower PB-7500C

ultron

Powerbank mit USB Ladeport und USB Type-C Ein- und Ausgang

DE

## Eigenschaften

- Mobiles Ladegerät zum Aufladen von Smartphones und Tablet PCs
- 7.500 mAh (27 Wh) Kapazität
- Lädt bis zu zwei Geräte gleichzeitig
- Digitales Display mit Kapazitätsanzeige
- Eingang: 5V 2.100 mA (Micro USB und USB Type-C)
- Ausgang: 5V 2.100 mA (USB und USB Type-C)
- Gesamtoutput: 5V 2.100 mA
- USB Type-C Port kann als Eingang bzw. Ausgang benutzt werden
- Schutz gegen übermäßige Ladung und Entladung für Ihre Sicherheit

FR

## Propriétés

- Chargeur mobile pour charger les smartphones et les tablettes PC
- Forte capacité de 7.500 mAh
- Charge jusqu'à deux appareils en même temps
- Affichage numérique avec affichage de capacité
- Entrée: 5V, 2.100mA (Micro-USB et USB type C)
- Sortie: 5V, 2.100mA (USB et USB type C)
- Rendement total: 5V 2.100mA
- On peut utiliser le port USB type C Port comme entrée ou comme sortie
- Protection contre la charge et décharge excessive

GB

## Features

- Mobile battery pack for charging smartphones and tablet PCs
- Strong 7,500 mAh (27 Wh) capacity
- Charges two devices at the same time
- Digital display with battery indication
- Input: 5V, 2,100 mA (micro USB and USB Type-C)
- Output: 5V, 2,100 mA (USB and USB Type-C)
- Total output: 5V, 2,100 mA
- USB Type-C port can be used both as in- and output
- Protection against excessive charging or discharging

## Lieferumfang

- PB-7500C
- USB auf Micro USB Ladekabel
- USB Type-C Ladekabel
- Handbuch
- Service Karte

## Vertriebsinformationen/Sales info

Artikel-Nr./item number:	Schwarz 243924	August-Schmidt-Str. 7   D-52477 Alsdorf
	Grün 243966	Telefon: +49(0) 800 / 85 87 66 24
EAN-Code:	Schwarz 4040895004284	Telefax: +49(0) 2404 / 9181 20
	Grün 4040895004277	E-Mail: info@ultron.de

Verpackungseinheit/packaging unit: 40 pcs.

Nur in Deutschland/Only in Germany:

Service & Support: 0800-ULTRON RMA  
(0800-858766 762)

Vertriebs-Infos: 0800-ULTRON AG  
(0800-858766 24)

Abmessungen/dimensions (Breite/Höhe/Tiefe)

- Produkt/product: 103 x 63,5 x 22 mm
- Verpackung/package: 165 x 125 x 30 mm
- Karton/outer carton: 350 x 380 x 280 mm

International:

Service & Support: +49 (0) 2404 / 918-132

Sales Infos: +49 (0) 2404 / 918-100

Fax: +49 (0) 2404 / 912-120

Gewicht/weight:

- Produkt/product: 175 g
- Verpackung/package: 270 g
- Karton/outer carton: 11,28 kg

Kennzeichnung: CE, TÜV GS

Ursprungsland/country of origin: VR China

