

TERRATEC P50 Pocket

High Density Lithium Polymer Powerbank



- Extrem kleines Ladegerät zum Aufladen von zwei Smartphones und Tablet-PCs
- Solide 5.000 mAh Kapazität
- LED-Statusanzeige
- Input: 5 V 2.100 mA (Micro-USB), 5 V 2.100 mA (USB Type-C)
- Output: 5 V 2.100 mA (USB), 5 V 2.100 mA (USB Type-C)

Beschreibung

 DE

Der kleine Energieriese TERRATEC P50 Pocket bringt eine Kapazität von 5.000 mAh in einem kompakten Gehäuse von 93,5 x 64 mm unter. Damit ist die Powerbank dank High-Density-Technologie kaum größer als eine Kreditkarte und nur 13 mm tief. In Hand- oder Hemdtasche fällt sie so kaum auf. Via USB- oder USB Type-C-Ausgang versorgt sie gleich zwei Smartphones gleichzeitig unterwegs mit Strom und schützt sie vor übermäßiger Ladung und Entladung.

 GB

The small energy giant TERRATEC P50 Pocket covers a capacity of 5.000 mAh in a compact housing of 93,5 x 64 mm. This makes the powerbank - thanks to high density technology - hardly bigger than a credit card and only 13 mm thick. In a handbag or a shirt pocket the device is very space-saving. It charges two smartphones and Co. on the way via USB or USB Type-C output and protects them against short circuit and excessive charging or discharging.

 FR

Le géant énergétique miniature TERRATEC P50 Pocket cache une capacité de 5.000 mAh dans un boîtier compact de 93,5 x 64 mm. Ainsi, grâce à la technologie de haute densité, le Powerbank est à peine plus grand qu'une carte de crédit et a seulement une épaisseur de 13 mm. Donc, on ne le remarque guère dans un sac à main ou dans une poche de chemise. En déplacement, il alimente en même temps en courant deux Smartphones via la sortie USB ou USB type C et les protège contre le chargement excessif et le déchargement.

TERRATEC P50 Pocket

High Density Lithium Polymer Powerbank

DE

Eigenschaften

- Extrem kleines Ladegerät zum Aufladen von zwei Smartphones und Tablet-PCs
- Solide 5.000 mAh Kapazität
- LED-Statusanzeige
- Input: 5 V 2.100 mA (Micro-USB), 5 V 2.100 mA (USB Type-C)
- Output: 5 V 2.100 mA (USB), 5 V 2.100 mA (USB Type-C)
- Schutz gegen übermäßige Ladung und Entladung für Ihre Sicherheit

FR

Propriétés

- Chargeur extrêmement petit pour charger deux Smartphones ou des tablettes
- Solide capacité de 5.000 mAh
- Affichage du statut LED
- Entrée: 5 V 2.100 mA (Micro USB), 5 V 2.100 mA (USB type C)
- Rendement: 5 V 2.100 mA (USB), 5 V 2.100 mA (USB type C)
- Protection contre charge et décharge excessives pour votre sécurité

GB

Specifications

- Extreme small powerbank to charge two smartphones and tablets
- Solid 5.000 mAh capacity
- LED status light
- Input: 5 V 2.100 mA (Micro-USB), 5 V 2.100 mA (USB Type-C)
- Output: 5 V 2.100 mA (USB), 5 V 2.100 mA (USB Type-C)
- Protection against excessive charging or discharging

Lieferumfang

- TERRATEC P50 Pocket
- Micro USB Ladekabel
- QSG
- Service Karte

Vertriebsinformationen/Sales info

Artikel-Nr./item number:	Black	282270
	Liberty	282271
	Poppy Red	282272
	Green Flash	282273
	Sand Dollar	282274

EAN-Code:	Black	4040895005915
	Liberty	4040895005922
	Poppy Red	4040895005939
	Green Flash	4040895005946
	Sand Dollar	4040895005953

Verpackungseinheit: 40

Abmessungen/dimensions (Breite/Höhe/Tiefe)

• Produkt:	93 x 64 x 13 mm
• Verpackung:	195 x 125 x 30 mm
• Karton:	370 x 355 x 280 mm

Gewicht/weight

• Produkt/product:	103 g
• Verpackung/package:	160 g
• Karton:	7,66 kg

Kennzeichnung: CE
 Ursprungsland/country of origin: VR China

August-Schmidt-Str. 7 | D-52477 Alsdorf
 Telefon: +49(0) 241 / 70 51 52 500
 Telefax: +49(0) 2404 / 9181 20
 E-Mail: info@ultron.de

Kunden Hotline: 02 41 / 70 51 52 500
 RMA / Technik Hotline: 02 41 / 70 51 52 500

