

RealPower RPS-19-RAID-323

ultron AG

19" Festplattengehäuse, 2 Bay Raid, USB 3.0



- 19" 1U Rack Mount kompatibel
- Unterstützt 2 interne Festplatten
- Unterstützt RAID 0/1/JBOD/SPAN (BIG) mode
- Power-Status und HDD Aktivitäts-LED
- Bis zu 5 Gbps Datenübertragung

DE

Eigenschaften

- 19" 1U Rack Mount kompatibel
- Unterstützt 2 interne Festplatten
- Unterstützt RAID 0/1/JBOD/SPAN (BIG) mode
- Power-Status und HDD Aktivitäts-LED
- Bis zu 5 Gbps Datenübertragung
- Unterstützt USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 und USB 3.1 Gen 1
- ASM1352R Chipsatz
- Unterstützt "Sleep and Wake Up" Modus über USB
- SATA Revision 3.2 Spezifikationen
- Unterstützt HDDs > 2TB
- Unterstützt "Mass Storage Class", Bulk-only transport specification Rev 1.3
- Unterstützt Universal Attached SCSI Protocol specification Rev 1.0
- Serial ATA PHY 1i/1m/1u/2i/2u/3i/3u kompatibel
- Unterstützt SATA NCQ

Lieferumfang

- 1U RAID Gehäus
- USB 3.0 Kabel
- 12V 3A AC/DC Netzteil
- Klammern und Schrauben

GB

Features

- 19" 1U rack mount compatible
- Supports 2 internal hard disk drives
- Supports RAID 0/1/JBOD/SPAN (BIG) mode
- Power status and HDD activity LED
- Up to 5 Gbps data transfer
- Supports USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 und USB 3.1 Gen 1
- ASM1352R Chipsatz
- Supports "Sleep and Wake up" mode from USB
- SATA Revision 3.2 specification
- Supports HDDs > 2TB
- Supports "Mass Storage Class", Bulk-only transport specification Rev 1.3
- Supports Universal Attached SCSI Protocol specification Rev 1.3
- Serial ATA PHY 1i/1m/1u/2i/2u/3i/3u compatible
- Supports SATA NCQ

www.ultron.de

RealPower RPS-19-RAID-323

ultron AG

19" Festplattengehäuse, 2 Bay Raid, USB 3.0

Vertriebsinformationen/Sales info

Artikel-Nr./item number:	284512	August-Schmidt-Str. 7 D-52477 Alsdorf
EAN-Code:	4040895006271	Telefon: +49(0) 800 / 85 87 66 24
Verpackungseinheit/packaging unit:	1	Telefax: +49(0) 2404 / 9181 20
Abmessungen/dimensions (Breite/Höhe/Tiefe)		E-Mail: info@ultron.de
• Produkt/product:	483 x 445 x 135 mm	Nur in Deutschland/Only in Germany:
• Verpackung/package:	tbd.	Service & Support: 0800-ULTRON RMA
• Karton/outer carton:	tbd.	(0800-858766 762)
Gewicht/weight:		Vertriebs-Infos: 0800-ULTRON AG
• Produkt/product:	tbd.	(0800-858766 24)
• Verpackung/package:	tbd.	International:
• Karton/outer carton:	tbd.	Service & Support: +49 (0) 2404 / 918-132
Kennzeichnung:	CE	Sales Infos: +49 (0) 2404 / 918-100
Ursprungsland/country of origin:	VR China	Fax: +49 (0) 2404 / 912-120