



**THE BEST SUPPORT
FOR YOUR AV & IT HARDWARE**
T: + 31(0)23-5478888 | E: info@newstar.eu | W: www.newstar.eu

NM-D775BLACKPLUS NEWSTAR GEKRÜMMTER

NM-D775BLACKPLUS ist eine
Tischhalterung für ger Bildschirme bis 49"
(124 cm) - Schwarz



TECHNISCHE DATEN

Bildschirme	1
Farbe	Schwarz
Garantie	5 Jahre
Höhe	27-60 cm
Höhenverstellung	Gasfeder
Kabelmanagement	Ja
Max. Bildschirmgröße	49
Max. Gewicht	18
Min. Bildschirmgröße	10
Min. Gewicht	1
Neigung (Grad)	90°
Rotation (Grad)	180°
Schwenkbereich (Grad)	360°
Tiefe	0-63 cm
Tischmontage	Durchführung Klemme
Typ	Neigen Rotieren Schwenken
VESA-Maximum	100x100 mm
VESA-Minimum	75x75 mm
EAN code	8717371447809

Modell NM-D775BLACKPLUS ist ein Neig-, Schwenk- und Drehbare Tischhalterung für Flachbildschirme bis 49" (124 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Top-Fix Tischklemme oder Tischplattenbohrung.

Die NM-D775BLACKPLUS Halterungen wurden speziell für die Unterstützung gekrümmter Bildschirme entwickelt. Sie verfügen über einen Verstärkungskopf für gebogene Bildschirme und sind für eine höhere Gesamtkapazität von bis zu 49 Zoll und einem maximalen Gewicht von 18 kg ausgelegt.

Dank der einzigartigen Neigungs- (90°), Dreh- (180°) und Schwenk- (180°/ 360°) Technologie von NewStar können die NM-PLUS-Halterungen in jeden Betrachtungswinkel gebracht werden, um die Funktionen des Ultra-Breitbildschirms optimal zu nutzen. Die Halterung ist mit einem 180°-Sperr-Mechanismus ausgestattet. Die Halterungen können mit Hilfe einer Gasfeder leicht auf 59 Zentimeter in der Höhe eingestellt werden. Zusätzlich sind die Halterungen in der Tiefe von 0 bis 63 Zentimeter verstellbar.

Ein einzigartiges Kabelmanagement verbirgt und verlegt Kabel von der Halterung zum Ultra-Breitbildschirm. Die NM-D775BLACKPLUS Schreibtischhalterungen sind ideal für den Einsatz in Büros, an Schaltern und in Empfangsbereichen.

Alle Befestigung Material ist in der Produktlieferung enthalten.

