

SIGNAL XP 8x42 & 10x42 DACHKANT / ROOF PRISM

Das Signal XP Dachkantfernglas ist der ideale Begleiter auf der Drückjagd. Die signal-orangefarbene Gummierung ist griffig und gleichzeitig auffällig – für mehr Sicherheit auf der Jagd und zum besseren Auffinden in der Dämmerung.

Die Linsen bieten dank Voll-Mehrfach-Vergütung ein brillantes farbechtes Bild. Schnelles lautloses Fokussieren über den Mitteltrieb. Die aufwändig mehrschichtvergüteten Linsen und BAK-4 Prismen gewährleisten eine hohe Lichtdurchlässigkeit. Selbst bei schlechten Sichtverhältnissen und in der Dämmerung bleibt die Sicht klar und hell.

WEITERE MERKMALE

- Funktionale Drehaugenmuscheln für Brillenträger
- Dioptrien-Einstellbereich +-3 dtr.
- Beschlagfreie Optiken durch Nitrogen Gasfüllung
- Funktionsbereich von -10°C bis +55°C
- Druckwasserdicht bis 1 m/30 min
- ¼" Stativanschluss
- Gehäuse: Thermoplastischer Kunststoff (PPS)
- Lieferung inklusive Tasche, Fernglas-Trageriemem, Okular- und Objektivschutzdeckeln, Reinigungstuch

The Signal XP roof prism binocular is the perfect companion on driven hunts. The signal orange rubber coating has a good grip and it is very conspicuous at the same time – safety first while hunting and better to find during twilight.

The Full-Multi-Coating of the lens delivers a brilliant and true colour image. Fast and silent focusing with the centre wheel. The fully-multi-coated lenses and the BAK-4 prisms ensure a high light transmission. Even at low visibility or during twilight the vision stays clear and bright.

MORE FEATURES

- Functional twist-up eye-cups for eye-glass wearers
- Dioptre adjustment +-3 dptrs
- Nitrogen gas filling for fogging-free optics
- Function range from -10°C to +55°C
- Water-pressure proof down to 1 m/30 min
- ¼" tripod socket
- Housing: Thermoplastic polymer (PPS)
- Supplied with case, carrying strap, ocular and objective lens caps, cleaning tissue

Abmessungen / measurements 17 x 13 x 5,3 cm
Gewicht / weight 665 g



NEW



Modell Type	Vergrößerung Magnification	Objektiv-ø Lens-ø	Lichtstärke Relative brightness	Dämmerungszahl Twilight performance	Austrittspupille Exit pupil	Sehfeld auf 1000 m Field at 1000 m	Naheinstellung Close focus	Pupillenabstand Pupil distance	Augenabstand Eye relief	Artikel Nr Item no	GTIN13 GTIN13	UVP € MSRP €
8x42	8x	42 mm	27,6	18,3	5,28 mm	123 m	2,5 m	56-74 mm	17,2 mm	533445	4000461098048	239,00
10x42	10x	42 mm	17,6	20,5	4,24 mm	109 m	3 m	56-74 mm	14,6 mm	533446	4000461098055	239,00