



Tool

FPMA-D860BLACK



75x75 -
100x100 mm



0-8 kg |
0-17,6 lbs



26-45 cm

PARTS



A (x1)



B (x1)



C (x1)



D (x1)



E (x1)



F (x1)



G (x1)



H (x1)



I (x2)



J (x3)



K (x1)



L (x1)



4mm (x1)
M



6mm (x1)
N



M4x12 (x4)
M-A





M5x12 (x4)
M-B



D5 (x4)
M-C



STEP 1

- EN Attach the column to the base
- NL Bevestig de kolom aan de voet
- DE Befestigung der Stange Am Fuß
- FR Fixez la colonne sur la base
- IT Attaccare il palo alla base
- ES Adjunte el poste a la base
- PT Anexe o poste à base
- PL Przymocuj słupek do podstawy




STEP 2 A

- EN Mount the desk grommet to the rod and install the grommet through the desk
- NL Monteer de bureaudoorvoer aan de stang en installeer de doorvoer in het bureau
- DE Montieren der Tischklemme an der Stange un installieren der Tülle durch den Schreibtisch
- FR Fixez l'œillet à la colonne et l'installez à travers le trou bureau
- IT Montare il morsetto da tavolo sull'asta e installa l'occhiello attraverso la scrivania
- ES Montar la alimentación del escritorio en la varilla e instalar la alimentación a través del escritorio
- PT Monte o anel da mesa na haste e instale o anel através da mesa
- PL Zamocuj zacisk biurka do pręta i zainstaluj przelotkę przez biurko




STEP 2 B

- EN Mount the desk clamp to the rod
- NL Monteer de bureaulem aan de stang
- DE Montieren der Tischklemme an der Stange
- FR Fixez la pince sur la colonne
- IT Montare il morsetto da tavolo sull'asta
- ES Monte la abrazadera del escritorio en la varilla
- PT Monte a braçadeira da mesa na haste
- PL Zamocuj zacisk biurka do pręta




STEP 2 B-1

- EN Install the clamp to the desk - for desktop thickness between 15-25 mm
- NL Installeer de klem aan het bureau - voor bladdikte 15-25 mm
- DE Installieren der Klemme an den Schreibtisch - für Tischstärken zwischen 15-25 mm
- FR Installez la pince sur le bureau (prévu pour un bureau d'épaisseur entre 1,5cm et 2,5cm)
- IT Installa il morsetto sulla scrivania - per spessore del desktop tra 15-25 mm
- ES Instale la abrazadera en el escritorio - para el grosor del escritorio entre 15-25 mm
- PT Instale a braçadeira na mesa - para espessura de mesa entre 15-25 mm
- PL Zainstaluj zacisk na biurko - dla grubości pulpitu od 15-25 mm




STEP 2 B-2

- EN Install the clamp to the desk - for desktop thickness between 10-20 mm
- NL Installeer de klem aan het bureau - voor bladdikte 10-20 mm
- DE Installieren der Klemme an den Schreibtisch - für Tischstärken zwischen 10-20 mm
- FR Pour les bureaux moins épais (compris entre 1cm et 2cm), ajoutez la cale prévu à cet effet et installez la pince sur le bureau
- IT Installa il morsetto sulla scrivania - per spessore del desktop tra 10-20 mm
- ES Instale la abrazadera en el escritorio - para el grosor del escritorio entre 10-20 mm
- PT Instale a braçadeira na mesa - para espessura de mesa entre 10-20 mm
- PL Zainstaluj zacisk na biurko - dla grubości pulpitu od 10-20 mm





STEP 3

- EN Attach the VESA Plate to the monitor
- NL Bevestig de VESA plaat op de monitor
- DE VESA Platte am Monitor fixieren
- FR Fixation de la plaque VESA sur le moniteur
- IT Collegamento del piatto VESA al monitor
- ES Colocación de la Placa VESA en el monitor
- PT Colocar a placa VESA no monitor
- PL Montaż płytki VESA do monitora




STEP 4

- EN Attach the screen onto the bracket and secure it
- NL Hang het scherm aan de bureausteen en zet vast
- DE Montage und Sicherung des Bildschirm an die Halterung
- FR Accrochez l'écran sur le support et fixez-le
- IT Appendere lo schermo sulla staffa e fissarlo
- ES Cuelgue la pantalla en el soporte y asegúrela
- PT Pendure a tela no suporte e prenda-a
- PL Zawieś ekran na wsporniku i zabezpiecz go




STEP 5

- EN Adjust the mount to your desired position, loosen or tighten the adjustment knob if necessary and route the cables
- NL Stel de steun in op de gewenste positie, draai de stelknop indien nodig en werk de kabels weg
- DE Einstellen die Halterung in die gewünschte Position, fixieren oder lockern des Drehknopfs wenn notwendig und Kabel verlegen
- FR Ajuster le support à la position désirée, desserrer ou serrer le bouton de réglage si nécessaire et positionnez vos câbles dans les chemins prévus à cet effet
- IT Regolare il supporto nella posizione desiderata, allentare o serrare la manopola di regolazione se necessario e routing dei cavi
- ES Ponga el soporte en la posición deseada, afloje o apriete la perilla de ajuste si es necesario, y ponga los cables
- PT Ponha o suporte na posição desejada, afrouxe ou aperte o botão de ajuste se necessário, e coloque dos Cabos
- PL Dostosuj pozycję uchwytu do twoich wymagań, poluzuj lub dokręć pokrętkę regulacyjną, jeśli to konieczne i organizacja kabli



STEP 6

- EN Move the screen into your desired position
- NL Plaats het scherm in de gewenste stand
- DE Positionierung des Bildschirms in der gewünschten Position
- FR Placez les écrans dans la position souhaitée
- IT Sposta lo schermo nella posizione desiderata
- ES Mueva la pantalla a la posición deseada
- PT Mova a tela para a posição desejada
- PL Przesuń ekran w pożądane położenie



Neomounts[®]
BY NEWSTAR

EN CAUTION

- To ensure safety, please read this manual carefully before installation and follow the instructions. Store this manual in a secure place for future reference.
- The manufacturer shall not be legally responsible for any equipment damage or personal injury caused by incorrect installation or operation other than that covered in this manual.
- The mount is designed for easy installation and removal. The manufacturer shall not be liable for damage to equipment or personal injuries arising out of human factors or acts of nature, such as earthquake or typhoon.
- It is recommended that the mount be installed by qualified personnel only.
- At least two persons are needed to install or remove the product to avoid hazard of falling objects.
- Please carefully inspect the area where the mount is to be installed:
 - Avoid places that are subject to high temperatures, humidity or contact with water.
 - Do not install the product near air conditioning vents or areas with excess dust and fumes.
 - Only install on vertical walls and avoid slanted surfaces.
 - Do not install in places subject to any shock or vibration.
 - Do not install in places subject to direct exposure to bright light, as it may cause eye fatigue when viewing the display panel.
- Maintain sufficient space around the display to ensure adequate ventilation.
- To ensure safe installation, first check the structure of the wall, ceiling or floor and select a secure mounting location.
- The wall, ceiling or floor should be strong enough to sustain a weight of at least four times of the display and mount combined. The mounting location must be able to withstand earthquake or other strong shock.
- Do not modify any accessories or use broken parts. Contact your dealer with any questions.
- Tighten all screws (do not exert excessive force to avoid breaking the screw or damaging its thread).
- Drill holes and bolts will be left in the wall, ceiling or floor once the display and bracket are removed. Stains may occur after extended use.
- Since the manufacturer has no way to control the wall, ceiling or floor type and installation of the mount, the warranty of the product shall only cover the body of the mount. The warranty period of the product is 5 years.
- Please consult the English language manual for any dispute on conditions.

DE VORSICHT

- Um die Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen. Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf, damit Sie später darauf zurückgreifen können.
- Der Hersteller ist rechtlich nicht verantwortlich für Geräteschäden oder Personenschäden, die durch eine andere als die in diesem Handbuch beschriebenen Installation oder Bedienung verursacht werden.
- Das Produkt ist für eine einfache Installation und Demontage ausgelegt. Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Geräten oder Personenschäden, die durch menschliche Faktoren oder Naturereignisse wie Erdbeben oder Taifun verursacht werden.
- Es wird empfohlen, das Produkt nur durch qualifiziertes Personal zu installieren.
- Zur Installation oder Demontage des Produktes sind mindestens zwei Personen erforderlich, um die Gefahr von herabfallenden Gegenständen zu vermeiden.
- Bitte überprüfen Sie den Bereich, in dem das Produkt installiert werden soll sorgfältig:
 - Vermeiden Sie Orte die hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser ausgesetzt sind.
 - Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Lüftungsschlitzen von Klimaanlage oder Bereichen mit übermäßigem Staub und Rauch.
 - Installieren Sie das Produkt nur an eine vertikale Wand, Vermeiden Sie schräge Oberflächen.
 - Nicht an Orten installieren, die Erschütterungen oder Vibrationen ausgesetzt sind.
 - Nicht an Orten installieren die direkter Sonneneinstrahlung bzw. zu starkem Licht ausgesetzt sind, da dies beim Betrachten der Bildschirmanzeige zu Ermüdung der Augen führen kann.
- Sorgen Sie für ausreichend Platz um das Display, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Um die Sicherheit zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden ist es notwendig vor der Installation die Wand-, Decken- oder Bodenstruktur zu überprüfen und eine sichere Stelle auszuwählen.
- Pour garantir une installation sûre, vérifiez d'abord la structure de la surface, du mur, du plafond ou du sol et sélectionnez un emplacement de montage sécurisé.
- Der Hersteller hat keinen Einfluss auf die Wand-, Decken- oder Bodenart und die Installation der Halterung. Deshalb deckt die Garantie des Produktes nur das Produkt selbst ab. Die Garantiezeit des Produktes beträgt 5 Jahre.
- Bei Streitigkeiten über die Bedingungen ziehen Sie bitte das englischsprachige Handbuch hinzu.

FR ATTENTION

- Pour assurer la sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et suivre les instructions. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour un besoin ultérieur.
- Le fabricant ne sera pas légalement responsable de tout dommage à l'équipement ou de blessure corporelle causé par une installation ou une utilisation incorrecte autre que celles préconisées dans ce manuel.
- Le produit est conçu pour une installation et un démontage faciles. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages à l'équipement ou des blessures corporelles résultant de facteurs humains ou d'actes de nature, tels qu'un tremblement de terre ou un typhon.
- Il est recommandé que le produit soit installé uniquement par du personnel qualifié.
- Au moins deux personnes sont nécessaires pour installer ou démonter le produit afin d'éviter tout risque de chute d'objets.
- Veuillez inspecter soigneusement la zone où le produit doit être installé:
 - Évitez les endroits soumis à des températures élevées, à l'humidité ou au contact avec de l'eau.
 - N'installez pas le produit à proximité de bouches de climatisation ou de zones avec un excès de poussière et de fumées.
 - Installez uniquement sur des murs verticaux et évitez les surfaces inclinées.
 - Ne pas installer dans des endroits soumis à des chocs ou des vibrations.
 - Ne l'installez pas dans des endroits soumis à une exposition directe à la lumière vive, car cela peut provoquer une fatigue oculaire lors de la visualisation des écrans d'affichage.
- Maintenez un espace suffisant autour de l'écran pour assurer une ventilation adéquate.
- Pour garantir une installation sûre, vérifiez d'abord la structure de la surface, du mur, du plafond ou du sol et sélectionnez un emplacement de montage sécurisé.
- La surface, le mur, le plafond ou le sol doivent être suffisamment solides pour supporter un poids d'au moins quatre fois l'écran et le produit combinés. Le scellement de montage doit pouvoir résister aux tremblements de terre ou à d'autres chocs violents.
- Ne modifiez aucun accessoire et n'utilisez pas de pièces cassées. Contactez votre revendeur pour toute question à ce sujet.
- N'exercez pas de force excessive pour éviter de casser les vis ou d'endommager leur filetage.
- Des trous et des boulons peuvent être laissés dans le mur, le plafond ou le sol une fois le produit retiré. Des taches peuvent apparaître après une utilisation prolongée.
- Étant donné que le fabricant ne peut pas vérifier / superviser la qualité de la surface / du mur, du plafond ou du sol, ni la qualité d'installation du produit, la garantie du produit ne couvre que le produit lui-même, et non le fonctionnement du produit. La période de garantie du produit est de 5 ans.
- Veuillez consulter le manuel pour tout différend sur les conditions.

IT ATTENZIONE

- Per garantire la sicurezza, leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e seguire le istruzioni. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri.
- Il produttore non sarà legalmente responsabile per eventuali danni alle apparecchiature o lesioni personali causati da installazione o funzionamento non corretti diversi da quelli descritti nel presente manuale.
- Il prodotto è progettato per una facile installazione e rimozione. Il produttore non è responsabile per danni alle apparecchiature o lesioni personali derivanti da fattori umani o atti di natura, come terremoti o tifoni.
- La garanzia di installazione, il prodotto solo da personale qualificato.
- Per installare o rimuovere il prodotto sono necessarie almeno due persone per evitare il rischio di caduta di oggetti.
- Ispezionare attentamente l'area in cui il prodotto deve essere installato:
 - Evitare luoghi soggetti ad alte temperature, umidità o contatto con l'acqua.
 - Non installare il prodotto vicino a prese d'aria o aree con polvere e fumi in eccesso.
 - Installare solo su pareti verticali ed evitare superfici inclinate.
 - Non installare in luoghi soggetti a urti o vibrazioni.
 - Non installare in luoghi soggetti a esposizione diretta a luce intensa, in quanto potrebbe causare affaticamento degli occhi durante la visualizzazione del pannello del display.
- Mantenere uno spazio sufficiente attorno al display per garantire un'adeguata ventilazione.
- Per garantire un'installazione sicura, verificare innanzitutto la struttura della superficie, della parete, del soffitto o del pavimento e selezionare una posizione di montaggio sicura.
- La superficie, la parete, il soffitto o il pavimento devono essere sufficientemente robusti da sostenere un peso di almeno quattro volte il display e il prodotto combinati. La posizione di montaggio deve essere in grado di resistere a terremoti o altri forti urti.
- Non modificare alcuno accessorio o utilizzare parti rotte. Contatta il tuo rivenditore per qualsiasi domanda.
- Stringere tutte le viti (non esercitare una forza eccessiva per evitare di rompere la vite o danneggiare la filettatura).
- Una volta rimosso il prodotto, è possibile lasciare fori nella parete, nel soffitto o nel pavimento. Le macchie possono verificarsi dopo un uso prolungato.
- Poiché il produttore non può verificare / supervisionare la qualità della superficie / parete, soffitto o pavimento né la qualità dell'installazione del prodotto, la garanzia del prodotto copre solo il prodotto stesso, non il funzionamento del prodotto. Il periodo di garanzia del prodotto è di 5 anni.
- Consultare il manuale in lingua inglese per qualsiasi controversia relativa alle condizioni.

ES PRECAUCIÓN

- Para garantizar su seguridad, lea este manual cuidadosamente antes de la instalación y siga las instrucciones. Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
- El fabricante no será legalmente responsable de ningún daño producido sobre el equipo o lesión personal causada por una instalación o uso no mencionado explícitamente en este manual.
- El soporte está diseñado para una fácil instalación y extracción. El fabricante no será responsable por daños al equipo o lesiones personales que surjan de factores humanos o actos de la naturaleza, como terremotos o tifones.
- Se recomienda que el soporte sea instalado solo por personal cualificado.
- Para evitar que se caiga el producto, la instalación o retirada deberá ser realizada por al menos dos personas.
- Inspeccione detenidamente el área donde se instalará el soporte:
 - Evite los lugares sometidos a altas temperaturas, humedad o contacto con el agua.
 - No instale el producto cerca de ventiladores de aire acondicionado o áreas con exceso de polvo y humos.
 - Instalar solo en paredes verticales y evitar superficies inclinadas.
 - No instale en lugares sujetos a golpes o vibraciones.
 - No instale en lugares sometidos a la exposición directa a la luz brillante, ya que puede causar fatiga ocular al ver el panel de la pantalla.
- Mantenga suficiente espacio alrededor de la pantalla para asegurar una ventilación adecuada.
- Para garantizar una instalación segura, primero verifique la estructura de la pared, el techo o el piso y seleccione una ubicación de montaje segura.
- La pared, el techo o el piso deben ser lo suficientemente fuertes para sostener un peso de al menos cuatro veces la pantalla y el montaje combinados. La ubicación de montaje debe ser capaz de resistir un terremoto o golpe fuerte.
- No modifique ningún accesorio ni utilice componentes deteriorados. Póngase en contacto con su distribuidor si tiene alguna duda.
- Apriete todos los tornillos (no ejerza demasiada fuerza para evitar que se roma el tornillo o se dañe la rosca).
- Apriete los orificios y los pernos en la pared, techo o suelo después de retirar la pantalla y el soporte. Podrían quedar manchas después de un uso prolongado.
- Da que el fabricante no tiene forma de controlar el tipo de pared, techo o piso y la instalación del soporte, la garantía del producto solo cubrirá el cuerpo del soporte. El periodo de garantía del producto es de 5 años.
- Consulte el manual en inglés si tiene alguna duda acerca de las condiciones.