

Istruzioni per l'uso

Trasformatore HDMI-VGA con presa audio da 3,5 mm

N. d'ordine 2265789

Uso previsto

Il prodotto consiste in un convertitore da HDMI a VGA. È in grado di supportare risoluzioni fino a 1080p ed è dotato di una presa da 3,5 mm per l'uscita audio. Il prodotto può essere utilizzato per collegare dispositivi HDMI a monitor, TV o proiettori dotati di ingresso VGA.

Progettato per il solo uso interno. Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può comportare altri pericoli. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

HDMI è un marchio registrato di HDMI Licensing L.L.C.

Contenuto della confezione

- Convertitore da HDMI a VGA
- Cavo audio da 3,5 mm
- Istruzioni per l'uso



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli

Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.

Istruzioni per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

- Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.
- Non tirare mai il cavo per scollegare la spina HDMI dalla presa, utilizzare gli appositi punti di presa.
- Assicurarsi che il cavo non venga schiacciato, piegato o danneggiato da spigoli vivi.
- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

Collegamento

! Importante

Abbassare il volume sui dispositivi sorgente e di uscita prima di collegare il cavo audio da 3,5 mm.

1. Collegare la spina HDMI alla presa HDMI del proprio dispositivo sorgente.
2. Collegare la spina VGA alla presa VGA del proprio dispositivo di uscita.
3. Collegare un'estremità del cavo audio al convertitore e l'altra estremità al connettore jack di ingresso audio da 3,5 mm.

Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto prima di qualunque intervento di pulizia.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge. Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

Corrente/ tensione di ingresso.....	5 V/CC, 500 mA
Collegamenti.....	Ingresso: Spina HDMI-A Uscita: Presa VGA Uscita: Jack audio da 3,5 mm
HDMI	1.4
Conduttore interno	Rame
Plug and play	Si
Risoluzione supportata... max.	1920 x 1080p
Condizioni di esercizio....	da 0 a +40 °C, 10 - 90% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione	da -40 a +70 °C, 5 - 90% UR (senza condensa)
Cavo audio	3,5 mm (maschio/maschio) 44 cm (senza spine)
Cavo del convertitore.....	15 cm (senza spine)
Dimensioni.....	44,3 x 15 x 45 mm (L x A x P)
Peso	33,5 g

Instrucija obsługi

Konwerter HDMI na VGA z gniazdem audio 3,5 mm

Nr zamówienia 2265789

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest konwerterem HDMI na VGA. Obsługuje rozdzielczości do 1080 p i ma gniazdo 3,5 mm do wyjścia audio. Można go użyć do połączenia urządzenia obsługującego standard HDMI z monitorem, telewizorem lub projekтором, który ma wejście VGA. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w budynkach. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Użycie produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez producenta, może spowodować jego uszkodzenie. Dodatkowo nieprawidłowe użycie może spowodować inne zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrob ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HDMI jest zarejestrowanym znakiem handlowym HDMI Licensing L.L.C.

Zawartość opakowania

- Konwerter HDMI na VGA
- Kabel audio 3,5 mm
- Instrukcja obsługi



Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Wyjaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie wolno poddawać produktu naprężeniom mechanicznym.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użyć produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkownika produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- Jeśli chcesz wyjąć wtyczkę HDMI z gniazda, nigdy nie ciągnij za kabel. Złap za specjalne uchwyty.
- Zadbaj o to, by kabel nie został ściśnięty, zgięty lub uszkodzony przez ostre krawędzie.
- Należy również przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

Podłączanie

! Ważne

Przed podłączeniem kabla audio 3,5 mm zmniejsz głośność na urządzeniach źródłowych i wyjściowych.

1. Włóż wtyczkę HDMI do gniazda HDMI na urządzeniu źródłowym.
2. Połącz gniazdo VGA z wtyczką VGA na urządzeniu wyjściowym.
3. Podłącz jedną końcówkę kabla audio do konwertera, a drugą do złącza wejściowego audio 3,5 mm.

Konserwacja i czyszczenie

- Wyłączaj urządzenie przed każdym czyszczeniem.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących i nie przecieraj urządzenia alkoholem ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

Utilizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Napięcie/ natężenie wejściowe.....	5 V/DC, 500 mA
Połączenia.....	Wejście: wtyczka HDMI-A Wyjście: gniazdo VGA Wyjście: Złącze audio 3,5 mm
HDMI	1.4
Przewód wewnętrzny.....	Miedź
Plug-and-Play	Tak
Obsługiwana rozdzielczość	maks. 1920 x 1080 p
Warunki pracy	od 0°C do 40°C, 10-90% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	od -40°C do +70°C, 5-90% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Kabel audio.....	3,5 mm (męsko-męski) 44 cm (bez wtyczek)
Kabel konwertera.....	15 cm (bez wtyczek)
Wymiary.....	44,3 x 15 x 45 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga	33,5 g