

NM-M1700BLACK

NEOMOUNTS MOBILER FLACHBILD STÄNDER

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	32 inch
Max. Bildschirmgröße*	75 inch
Max. Gewicht	50 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	200x200 mm
VESA-Maximum	600x400 mm

FUNKTIONALITÄT

Typ	Fixiert
Höhenverstellung	104,2-154,2 cm
Tiefeneinstellung	60 cm
Anpassungstyp	Manuell

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371447083

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.



Neomounts NM-M1700BLACK ist ein mobiler Bodenständer für Flachbild-Fernseher bis 75" (191 cm).

Der Neomounts Bodenständer, das Modell NM-M1700BLACK, ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 75" (191 cm). Dieser mobile Ständer ist eine großartige Wahl für platzsparende Platzierung oder wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. Gibt Ihnen die optimale Positionierung für sowohl stehende als sitzende Zuschauer, in jeder Anwendung, in jedem Teil von Ihrem Standort.

Die Neomounts Halterung ist manuell höhenverstellbar von 104,2 bis auf 154,2 Zentimetern. Modernes Kabelmanagement verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm.

Neomounts Bodenständer NM-M1700BLACK hält Ihren Fernseher, AV-Geräten und verbirgt sogar Ihre Kabel. Der Trolley ist mit vier massiven Lenkrollen ausgestattet, von denen die beiden vorderen Rollen mit einer Bremse ausgestattet sind. Die Rollen erlaubt ihnen das Stativ dorthin zu bewegen wo Sie es brauchen. Rollen Sie diesen Wagen leicht durch Türen und über Schwellen.

Neomounts NM-M1700BLACK verfügt über ein Drehpunkt und eignet sich für Bildschirme bis 75" (191 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts beträgt 50 kg für den Bildschirm, 4,5 kg für die Multimedia-Ablage und 5 kg für die Kamera-Ablage. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 600x400mm Lochmuster. Befestigungsmaterial ist in der Produktlieferung enthalten.

NM-M1700BLACK

NEOMOUNTS MOBILER FLACHBILD STÄNDER

