

# RealPower PB-10000mini HD

Powerbank

ultron AG



- Externes Ladegerät zum Aufladen von zwei Smartphones und Tablet PCs
- Solide 10.000 mAh Kapazität
- LED-Statusanzeige
- Eingang: 5 V / 2.100 mA (Micro-USB)
- Ausgang: Out 1: 5 V / 1.000 mA, Out 2: 5 V / 2.100 mA

## Beschreibung

DE

Die Powerbank RealPower PB-10000mini HD von ultron kommt mit 10.000 mAh und misst – dank High-Density-Technologie – schlanke 90 x 63 x 22 mm. Damit ist sie lediglich so groß wie eine Zigarettenschachtel und wiegt nur 180 Gramm. Mit zwei USB-Ladeports versorgt sie zwei Geräte gleichzeitig mit Strom. Im schwarzen Gehäuse sind vier LEDs eingelassen, die über den Ladestatus informieren. Ein Überspannungsschutz sorgt für Sicherheit beim Laden.

GB

The powerbank RealPower PB-10000mini HD by ultron comes with an 10,000 mAh battery and has measures of only 90 x 63 x 22 mm – thanks to its High-Density technology. Thus, it has only the size of a cigarette box and a weight of 180 grams. With two USB ports it supplies two devices at the same time with power. The black casing houses four LED lights, which keep the user informed about the current charging status. An overvoltage protection ensures a secure charging.

FR

Le Powerbank RealPower PB-10000mini HD d'ultron possède 10.000 mAh et – grâce à la technologie High-Density – a les faibles dimensions de 90 x 63 x 22 mm. Ainsi, il n'est pas plus grand qu'un paquet de cigarettes et ne pèse que 180 grammes. Avec deux ports USB, il alimente en courant deux appareils en même temps. Dans le boîtier noir, il y a quatre LED intégrés qui vous informent de l'état de charge. Une protection contre les surcharges garantit la sécurité lors du chargement.

[www.ultron.de](http://www.ultron.de)

# RealPower PB-10000mini HD

ultron AG

## Powerbank

DE

### Eigenschaften

- Externes Ladegerät zum Aufladen von zwei Smartphones und Tablet PCs
- Solide 10.000 mAh Kapazität
- Ultra kompakt durch High Density Lithium Polymer Batterie
- LED-Statusanzeige
- Eingang: 5 V / 2.100 mA (Micro-USB)
- Ausgang: Out 1: 5 V / 1.000 mA, Out 2: 5 V / 2.100 mA
- Schutz gegen übermäßige Ladung und Entladung für Ihre Sicherheit

FR

### Propriétés

- Chargeur externe pour charger deux Smartphones ou des tablettes PC
- Solide capacité de 10.000 mAh
- Ultra compact grâce à une batterie High Density Lithium Polymer
- Affichage du statut LED
- Entrée: 5 V / 2.100 mA (micro-USB)
- Sortie: Sortie 1: 5 V / 1.000 mA, Sortie 2: 5 V / 2.100 mA
- Protection contre la charge et la décharge excessives pour votre sécurité

GB

### Features

- External charger supplies two smartphones or tablet PCs with power
- Solid 10,000 mAh capacity
- Ultra-compact due to High Density Lithium Polymer battery
- LED status light
- Input: 5 V / 2,100 mA (micro-USB)
- Output: Out 1: 5 V / 1,000 mA / Out 2: 5 V / 2,100 mA
- Protection against short circuit and excessive charging or discharging

### Lieferumfang

- PB-10000mini
- Micro-USB Ladekabel
- QSG

### Vertriebsinformationen/Sales info

Artikel-Nr./item number: 270315

EAN-Code: 4040895005663

Verpackungseinheit/packaging unit: 40 St.

Abmessungen/dimensions (Breite/Höhe/Tiefe)

- Produkt/product: 90 x 63 x 22 mm
- Verpackung/package: 185 x 95 x 27 mm
- Karton/outer carton: 295 x 380 x 220 mm

Gewicht/weight:

- Produkt/product: 177 g
- Verpackung/package: 221 g
- Karton/outer carton: 9,4 kg

Kennzeichnung: CE

Ursprungsland/country of origin: VR China

August-Schmidt-Str. 7 | D-52477 Alsdorf

Telefon: +49(0) 800 / 85 87 66 24

Telefax: +49(0) 2404 / 9181 20

E-Mail: info@ultron.de

Nur in Deutschland/Only in Germany:

Service & Support: 0800-ULTRON RMA  
(0800-858766 762)

Vertriebs-Infos: 0800-ULTRON AG  
(0800-858766 24)

International:

Service & Support: +49 (0) 2404 / 918-132

Sales Infos: +49 (0) 2404 / 918-100

Fax: +49 (0) 2404 / 912-120

