

# RealPower PB-20000PD Pro

ultron AG

Powerbank mit 20.000 mAh zum Laden von mobilen Endgeräten inkl. Notebooks



- 20.000 mAh Kapazität (72 Wh)
- USB Type-C PD (Power Delivery) und Quick Charge 3.0
- Lädt Notebooks mit bis zu 100 Watt
- Schnelle Aufladung mit bis zu 65 Watt
- Aluminiumgehäuse

## Beschreibung

DE

Die edle Powerbank RealPower PB-20000PD Pro hat mit satten 20.000 mAh einiges unter der Haube ihres hochwertigen Aluminiumgehäuses. Neben Tablets und Smartphones werden auch Notebooks unterwegs mit neuer Energie versorgt. Letztere laden über USB Type-C PD mit bis zu 100 Watt. Der USB-Port mit Quick Charge 3.0-Technologie beliefert Smartphones sowie Tablets mit Strom und sorgt unterwegs in Windeseile für volle Akkus.

GB

The noble powerbank RealPower PB-20000PD Pro has a full 20.000 mAh capacity under the hood of its high-quality aluminum housing. In addition to tablets and smartphones, it is also able to supply notebooks with new energy on the go. Notebooks can be charged via USB Type-C PD with up to 100 watt. The USB port with Quick Charge 3.0 technology delivers power to smartphones and tablets and ensures fully charged batteries on the go in no time at all.

FR

Avec ses 20.000 mAh, le Powerbank RealPower PB-20000PD Pro noble a beaucoup de capacité sous le capot de son boîtier en aluminium de haute qualité. En plus des tablettes et des smartphones, il alimente également en déplacement les notebooks en énergie. Recharger le dernier jusqu'à 100 watts via l'USB typeC PD. Le port USB avec la technologie Quick Charge 3.0 délivre du courant aux Smartphones ainsi qu'aux tablettes et assure le plein des batteries en déplacement.

www.ultron.de

# RealPower PB-20000PD Pro

ultron AG

Powerbank mit 20.000 mAh zum Laden von mobilen Endgeräten inkl. Notebooks

DE

## Eigenschaften

- 20.000 mAh Kapazität (72 Wh)
- USB Type-C PD (Power Delivery) und Quick Charge 3.0
- Lädt Notebooks mit bis zu 100 Watt
- Schnelle Aufladung mit bis zu 65 Watt
- Aluminiumgehäuse und LED-Statusanzeige
- Eingang: 5 - 20 V / 65 W max.; 5 V 2.400 mA; 9 - 15 V 3.000 mA; 20 V 3.250 mA (Type-C PD)
- Ausgang: 5 - 12 V / 18 W max.; 5 V 3.000 mA; 9 V 2.000 mA; 12 V 1.500 mA (USB); 5 - 20 V / 100 W max., 5 V 2.400 mA, 9 - 15 V 3.000 mA, 20 V 5.000 mA (USB Type-C PD)
- Schutz gegen übermäßige Ladung und Entladung

FR

## Propriétés

- Capacité de 20.000 mAh (72 Wh)
- USB type-C PD (Power Delivery) et Quick Charge 3.0
- Recharge les notebooks avec jusqu'à 100 watts
- Recharge rapide jusqu'à 65 watts
- Boîtier en aluminium et affichage LED du statut
- Entrée: 5 - 20 V / 65 W max.; 5 V 2.400 mA; 9 - 15 V 3.000 mA; 20 V 3.250 mA (type C PD)
- Sortie: 5 - 12 V / 18 W max.; 5 V 3.000 mA; 9 V 2.000 mA; 12 V 1.500 mA (USB); 5 - 20 V / 100 W max., 5 V 2.400 mA, 9 - 15 V 3.000 mA, 20 V 5.000 mA (USB type C PD)
- Protection contre la charge et la décharge excessives

GB

## Features

- 20.000 mAh capacity (72 Wh)
- USB Type-C PD (power delivery) and Quick Charge 3.0
- Charges notebooks with up to 100 watt
- Quick charge with up to 65 watt
- Aluminum housing and LED status light
- Input: 5 - 20 V / 65 W max.; 5 V 2.400 mA; 9 - 15 V 3.000 mA; 20 V 3.250 mA (Type-C PD)
- Output: 5-12 V / 18 W max.; 5 V 3.000 mA; 9 V 2.000 mA; 12 V 1.500 mA (USB); 5-20 V / 100W max., 5 V 2.400 mA, 9-15 V 3.000 mA, 20 V 5.000 mA (USB Type-C PD)
- Protection against excessive charging or discharging

## Lieferumfang

- RealPower PB-20000PD Pro
- USB auf Type-C und USB Type-C Ladekabel
- Bedienungsanleitung
- Service Karte

## Vertriebsinformationen/Sales info

Artikel-Nr./item number: 282237

August-Schmidt-Str. 7 | D-52477 Alsdorf

Telefon: +49(0) 800 / 85 87 66 24

EAN-Code: 4040895005700

Telefax: +49(0) 2404 / 9181 20

E-Mail: info@ultron.de

Verpackungseinheit/packaging unit: 20 pcs.

Nur in Deutschland/Only in Germany:

Service & Support: 0800-ULTRON RMA  
(0800-858766 762)

Vertriebs-Infos: 0800-ULTRON AG  
(0800-858766 24)

Abmessungen/dimensions (Breite/Höhe/Tiefe)

- Produkt/product: 79 x 23 x 171 mm
- Verpackung/package: 200 x 142 x 32 mm
- Karton/outer carton: 445 x 210 x 320 mm

Gewicht/weight:

- Produkt/product: 567 g
- Verpackung/package: 732 g
- Karton/outer carton: 15 kg

International:

Service & Support: +49 (0) 2404 / 918-132  
Sales Infos: +49 (0) 2404 / 918-100  
Fax: +49 (0) 2404 / 912-120

Kennzeichnung: CE

Ursprungsland/country of origin: VR China