

RealPower PB-20k PD

ultron AG

Powerbank mit 20.000 mAh zum Aufladen mobiler Endgeräte



- Powerbank mit 20.000 mAh (74 Wh) Kapazität
- Zum Aufladen mobiler Endgeräte wie Smartphones, Tablets und Notebooks
- Lightning-Eingang ermöglicht Laden via Apple-Ladekabel
- Zwei USB-Ports (Out) und ein USB Type-C-Port (In & Out)
- Eingang: Micro USB: DC 5 V / 2.000 mA max.; USB Type-C: DC 5 V / 2.400 mA, 9 V / 2.000 mA (PD 18W); Lightning: DC 5 V / 1.500 mA

Beschreibung

DE

Anschlüsse, Lademöglichkeiten und Kapazität satt: die RealPower PB-20k PD sorgt mit 20.000 mAh Akkuleistung unterwegs nicht nur für frische Smartphone-Power. Neben Tablets profitieren auch Notebooks dank 18 Watt Power Delivery via USB Type-C von der mobilen Energie des kompakten Ladegeräts. Auch bei der eigenen Energiezufuhr, zeigt sich die Flexibilität der Powerbank – sie wird nicht nur über Micro-USB und USB Type-C, sondern auch über den verbauten Lightning-Eingang geladen. So kann der Nutzer sein Apple-Ladekabel auch zum Be- und Entladen verwenden. Insgesamt ist die PB-20k PD mit zwei vollwertigen USB-Ports, die einen Ausgangsstrom von bis zu 3.000 mA liefern, und einem Type-C-Anschluss ausgerüstet – so können beispielsweise zwei Smartphones und ein Notebook gleichzeitig mit Strom versorgt werden. Ein integriertes Display zeigt den aktuellen Ladestand der Powerbank an.

GB

Connections, charging options and capacity: The RealPower PB-20k PD with 20,000 mAh battery power does not only provide smartphone with fresh power on the go. In addition to tablets, notebooks also benefit from the mobile energy of the compact charger thanks to 18-watt power delivery via USB Type-C. The powerbank's versatility is also reflected in its own energy supply – does not only charge via Micro USB and USB Type-C, but also via built-in Lightning input. Thus, the user can also use his Apple charging cable for charging and discharging. All in all, the PB-20k PD is equipped with two USB ports, which deliver an output current of up to 3,000 mA and an USB Type-C connection - for example, two smartphones and one notebook can be supplied with power at the same time. An integrated display shows the current charging level of the powerbank.

FR

Des connexions, des possibilités pour recharger et une haute capacité: le RealPower PB-20k PD avec 20.000 mAh procure une capacité de batterie en déplacement pas seulement pour la puissance fraîche du Smartphone. En plus des tablettes, les ordinateurs portables profitent également de l'énergie mobile du chargeur compact grâce à la puissance de 18 watts délivrée via le port USB type C. On constate également la flexibilité du Powerbank lors de son propre apport énergétique – il n'est pas seulement chargé par Micro-USB, USB type C, mais aussi par l'entrée éclairage installée. Ainsi, l'utilisateur peut utiliser également son câble de chargement Apple pour charger et décharger. Au total, le PB-20k PD est équipé de deux ports USB complets qui délivrent un courant de sortie jusqu'à 3.000 mA et une connexion type C – ainsi on peut alimenter p.ex. deux Smartphones et un ordinateur portable en même temps. Un affichage intégré montre le niveau actuel de charge du Powerbank.

www.ultron.de

RealPower PB-20k PD

ultron AG

Powerbank mit 20.000 mAh zum Aufladen mobiler Endgeräte

DE

Eigenschaften

- Powerbank mit 20.000 mAh (74 Wh) Kapazität
- Zum Aufladen mobiler Endgeräte wie Smartphones, Tablets und Notebooks
- Lightning-Eingang ermöglicht Laden via Apple-Ladekabel
- Zwei USB-Ports (Out) und ein USB Type-C-Port (In & Out)
- Eingang: Micro USB: DC 5 V / 2.000 mA max.; USB Type-C: DC 5 V / 2.400 mA, 9 V / 2.000 mA (PD 18W); Lightning: DC 5 V / 1.500 mA
- Ausgang: USB 2 x: DC 5 V / 3.000 mA, 9 V / 2.000 mA, 12 V / 1.500 mA; Type-C PD: DC 5 V / 2.400 mA, 9 V / 2.000 mA, 12 V / 1.500 mA (PD 18W)
- Schutz gegen übermäßige Ladung/Entladung und Kurzschlüsse

FR

Propriétés

- Powerbank avec une capacité de 20.000 mAh (74 Wh)
- Pour charger des terminaux mobiles tels que Smartphones, tablettes et ordinateurs portables
- L'entrée éclairage permet le chargement par le câble de chargement Apple
- Deux ports USB (Out) et un port USB type C (In & Out)
- Entrée: Micro USB: DC 5 V / 2.000 mA maxi; USB type C: DC 5 V / 2.400 mA, 9 V / 2.000 mA (PD 18W); Éclairage: DC 5 V / 1 500 mA
- Sortie: USB 2 x: DC 5 V / 3.000 mA, 9 V / 2.000 mA, 12 V / 1.500 mA; type C PD: DC 5 V / 2.400 mA, 9 V / 2.000 mA, 12 V / 1.500 mA (PD 18W)
- Protection contre charge / décharge excessives et les court-circuits

GB

Features

- Powerbank with 20,000 mAh (74 Wh) capacity
- For charging of mobile devices such as smartphones, tablets and notebooks
- Lightning input allows charging via Apple charging cable
- Two USB ports (Out) and one USB Type-C port (In & Out)
- Input: Micro USB: DC 5 V / 2,000 mA max.; USB Type-C: DC 5V / 2,400mA, 9V / 2,000mA (PD 18W); Lightning: DC 5V / 1500mA
- Output: USB 2 x: DC 5 V / 3,000 mA, 9 V / 2,000 mA, 12 V / 1,500 mA; Type-C PD: DC 5V / 2,400mA, 9V / 2,000mA, 12V / 1,500mA (PD 18W)
- Protection against excessive charge/discharge and short circuits

Lieferumfang

- RealPower PB-20k PD
- USB auf Micro-USB Ladekabel
- Handbuch
- Service Karte

Vertriebsinformationen/Sales info

Artikel-Nr./item number: 306949

EAN-Code: 4040895007001

Verpackungseinheit/packaging unit: tbd.

Abmessungen/dimensions (Breite/Höhe/Tiefe)

- Produkt/product: 140 x 68 x 28 mm
- Verpackung/package: 202 x 93 x 33 mm
- Karton/outer carton: 345 x 230 x 215 mm

Gewicht/weight:

- Produkt/product: 430 g
- Verpackung/package: 452 g
- Karton/outer carton: 10,1 kg

Kennzeichnung: CE

Ursprungsland/country of origin: VR China

August-Schmidt-Str. 7 | D-52477 Alsdorf

Telefon: +49(0) 800 / 85 87 66 24

Telefax: +49(0) 2404 / 9181 20

E-Mail: info@ultron.de

Nur in Deutschland/Only in Germany:

Service & Support: 0800-ULTRON RMA
(0800-858766 762)

Vertriebs-Infos: 0800-ULTRON AG
(0800-858766 24)

International:

Service & Support: +49 (0) 2404 / 918-132

Sales Infos: +49 (0) 2404 / 918-100

Fax: +49 (0) 2404 / 912-120

