





VIDEO EQUIP
PERFORMANCE



HDMI



SIGNALRICHTUNG



In 2 Farben erhältlich

Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN	UVP
92493	2 m	Schwarz	4003635924938	34.99 €
92490	1.50 m	Weiß	4003635924907	29.99 €
92491	2 m	Weiß	4003635924914	34.99 €
92492	1.50 m	Schwarz	4003635924921	29.99 €

Bereit für die Zukunft in 8K (60Hz) - Oehlbach Ultra High Speed HDMI® Kabel Black Magic MKII. Dieses HDMI-Kabel ist gemacht für kristallklare Bilder und Sound bei Filmen und Spielen in 4K (mit bis zu 120Hz und HDR10 Plus) und ebenso gerüstet für den 8K-Standard. Dafür bringt es eine Bandbreite von 48 Gbit/s mit und unterstützt alle wichtigen Audioformate im Home Entertainment. Für störungs- und verlustfreie Signalübertragungen mit dreifacher Abschirmung, einem Innenleiter aus OFC-Kupfer und mit 24 Karat vergoldeten Steckerkontakten ausgestattet. Erhältlich in Schwarz oder Weiß, mit 1,50 m oder 2 m Länge.

8K 60 Hz	4K UHD 120 Hz	DYNAMIC HDR	eARC	4K 50/60 Hz	4K-3D
HDR	ALLM	QFT	QMS	VRR	DOLBY VISION
CEC 2.0	DTS:X	CEC CONSUMER ELECTRONICS CONTROL	DOLBY ATMOS	21:9 CINEMA	FULLHD
DTS HD	DOLBY TRUE HD	32 CHANNEL AUDIO	DEEP COLOR	HEC	DSC 1.2
FULL METAL					

HDMI®
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Begriffe HDMI®, HDMI High Definition Multimedia Interface® und das HDMI®-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Steckermaterial	Metallstecker
Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer
Kabel-Geometrie	Rund
Schirmung	3-fach
Schirmungsaufbau	2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
Tonformat	Dolby True HD, 5.1 DTS HD, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos
Übertragungsrate	48 Gbps
Auflösung	8K UHD 60 Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K-3D 50/60 Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 1080p Full HD
HDMI Features	Auto Low Latency Mode, QMS - Quick Media Switching, QFT - Quick Frame Transport, Video-Kompression DSC 1.2, Dynamic HDR, VRR - Variable Refresh Rate, CEC 2.0, HDR - High Dynamic Range Image, Deep Color 30/36/48-bit, eARC - Enhanced Audio Return Channel, Dolby Vision, 21:9 Cinema-Bildformat, HDMI CEC Automated A/V Control , 32 digitale Audio-Kanäle, HEC - HDMI mit Ethernet Kanal
Features	24kt vergoldeten Kontakte , 30 Jahre Garantie, German Technology

Weitere Information:





**VIDEO
EQUIP**
PERFORMANCE

Weitere Information:

