

Produktdatenblatt

Gesichtsschutz

Best.-Nr. 2308536

Modellbezeichnung: GY0866

Produktmerkmale

- Gesichtsschutz für den einmaligen Gebrauch
- Einheitsgröße für alle Kopfgrößen zwischen 54 und 64 cm
- Fixierung am Kopf mit Gummizug
- PET-Sichtscheibe, 0,28 mm, gegen Beschlag geschützte Innenseite
- Hoher Tragekomfort auch bei längerem Tragen dank weicher Innenpolsterung aus Schaumstoff
- Schützt das Gesicht vor Schmutz und Flüssigkeiten
- Geeignet, um das Gesicht gegen Kontamination durch Körperflüssigkeiten, z. B. Blut, schützen
- Nicht geeignet zum Schutz gegen mechanische Gefahren, z. B. stark beschleunigte Teilchen
- Platzsparende Verpackung aufgrund der Auslieferung im zusammengefalteten Zustand

Warnhinweise

- Dieser Gesichtsschutz schützt sowohl vor tropfenden als auch vor spritzenden Flüssigkeiten. Das Risiko einer Tröpfcheninfektion wird dadurch verringert. Beachten Sie jedoch, dass ein vollständiger Schutz gegen Viren, Bakterien oder andere biologische Arbeitsstoffe aufgrund der Bauform nur bedingt sichergestellt ist.
- Der Gesichtsschutz darf nur für die Dauer der zu einem bestimmten Zeitpunkt bestehenden Gesundheitsgefährdung verwendet werden.
- Die gemeinsame Verwendung mit Mund-Nasen-Bedeckungen ist möglich.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch die sich auf der Außenseite befindliche Schutzfolie.
- Der Gesichtsschutz ist nach dem Gebrauch umgehend zu entsorgen. Die Wiederverwendung geschieht auf eigene Gefahr.

Technische Daten

Kopfband

- Material: elastisches Gewebe
- Farbe: weiß

Sichtscheibe

- Material: PET
- Stärke: 0,28 mm
- Beschichtung: doppelseitig; gegen Beschlag geschützt
- Farbe: transparent

Sichtscheibe

- Prüfzeichen: CE-Kennzeichnung
- Norm: DIN EN 166
- PSA-Kategorie: II

Sonstiges

- Abmessungen: 330 x 220 mm
- Gewicht: 35 g

Vertrieb durch Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau

Name des Herstellers: Yiwu City Guanyong Bags Co., Ltd.

Anschrift: No. 518 Shuangfeng Road, Fotang Town, Yiwu City, Zhejiang Province, China

Benannte Stelle für Qualitätssicherung: SGS FIMKO OY, Nr. 0598

Product data sheet

Face Shield

Item No. 2308536

Manufacturer Model number: GY0866

Product features

- Protective face shield for single use
- one size fits all head sizes in the range 54-64 cm
- Fixation on the head with elastic band
- PET lens, 0.28 mm, inside fog-free
- Soft foam inner padding ensures high wearing comfort even when worn for longer periods
- Helps to keep the face free from dirt and liquids
- Suitable to keep the face free from contamination of body fluids such as blood
- Not suitable for protection against mechanical hazards, such as flying particles with higher energy
- Space-saving flat-fold packaging

Warning

- This face shield protects against drops and splashes of liquids. Thus, it reduces the risk of a droplet infection. Due to its design, complete protection against viruses, bacteria or other biological agents is only given to a limited extent.
- This face shield is only to be used for the duration of the current health threat.
- Can be combined with face protection masks.
- Remove protective foil on the outside before use.
- Dispose after use. Reuse is at the discretion of the user.

Technical details

Headband

- Material: Textile elastic band
- Colour: white

Lens

- Material: PET
- Thickness: 0.28 mm
- Coating: Double-sided anti-fog
- Colour: clear

Marking lens

- Certification mark: CE
- Standard: EN 166
- PPE category: category II

Miscellaneous

- Dimensions: 330 x 220 mm
- Weight: 35 g

Distributed by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau

Manufacturer name : Yiwu City Guanyong Bags Co., Ltd.

address: No. 518 Shuangfeng Road, Fotang Town, Yiwu City, Zhejiang Province, China

Notified Body 0598 SGS FIMKO OY