

Zewnętrzna kamera bezpieczeństwa WiFi PT TX-145

Kamera IP z bezprzewodową transmisją wideo do użytku na zewnątrz (również samodzielna).

Aparat do rozbudowy 7-calowego ekranu dotykowego Security Camera Set TX-128



2MP FullHD
1920x1080

8m Czujnik PIR
120°

15m 3 diody IR
LED (850 nm)

128GB Pamięć
MicroSD

90° / 55° Poziomo 90° i
Pionowo 55°

30m Wifi
2.4GHz

IP66 IP66

↓ Darmowa aplikacja
Security Premium



- Idealny do monitorowania obszarów zewnętrznych
- Rozdzielczość wideo FullHD z maks. 15 klatek na sekundę
- Obsługuje Wi-Fi do ~ 30 m na otwartych przestrzeniach
- Monitorowanie na żywo za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji na iOS i Androida (na całym świecie)
- Detekcja ruchu za pomocą czujnika PIR (120°)
- Klasa ochrony IP66 (ochrona przed pyłem i wodą)
- Funkcja alarmu (wiadomość push) na smartfonie
- Wbudowany Mikrofon i głośnik do komunikacji dwukierunkowej
- Kompresja wideo H.264/H.265 (dla zajmujących mało miejsca nagrań o wysokiej jakości)
- Automatyczne nagrywanie w pętli
- Tryb dzienny/nocny Wbudowane automatyczne filtrowanie IR-CUT
- 3 diody podczerwieni do widzenia w nocy do 15m (850nm)

Specyfikacje techniczne:

- Czujnik koloru: 1/2.9" CMOS (2MP)
- Minimalne podświetlenie: 0,1 Lux @ (F2,0 ,AGC ON), 0 Lux z 3x diodami podczerwieni
- Obiektyw/Migawka: f = 3,6mm/1/25s ~ 1/25000s
- Obsługuje karty micro SD (HC/XC) do 128GB (FAT32/exFAT) class10
- Rozmiar pliku (noc; czarno-biały): 1MB/min. (32GB = 10 dni ciągłego nagrywania)
- Rozmiar pliku (dzień; kolor): 4,5MB/min. (32GB = 5 dni ciągłego nagrywania)
- Interfejs sieciowy: WiFi 2,4GHz; Promieniowana moc wyjściowa max. 100mW
- Zasilanie: DC 12V/1A; Zużycie energii maks. 6W
- Warunki pracy: -20°C ~ +60°C, wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
- Ciężar/Wymiary: 700g/(D) 20,0 x (SZ) 8,0 x (W) 6,0cm(+18cm antena)

Aplikacja "Security Premium": iOS 9.0 lub nowszy; Android 7.0 lub nowszy / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (06-2020)

Zawartość pakietu:

Zewnętrzna kamera bezpieczeństwa WiFi PT TX-145, 1 zasilacz USB 12V/1A, 3 wkręty i kołki rozporowe, 1x poezja, Instrukcja obsługi (krótka)

Numer pozycji 4881



Kompatybilny z:

4260358124100 / Numer pozycji 4880