



- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o al collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato autorizzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta nelle presenti istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri professionisti.
- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

## Istruzioni per l'uso

# Adattatore audio da USB-C a 2 prese audio jack da 3,5 mm

N. d'ordine 2335651

## Utilizzo conforme

Questo prodotto è un convertitore digitale-analogico ad alta risoluzione (DAW) con spina USB-C™ e due prese audio da 3,5 mm. Viene utilizzato per il collegamento di cuffie, altoparlanti o di un microfono a dispositivi di riproduzione adatti (ad es. tablet o smartphone).

Il contatto con luoghi umidi, ad esempio bagni o luoghi simili, deve essere assolutamente evitato.

Per motivi di sicurezza e di omologazione, il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, esso potrebbe subire dei danni. Inoltre, un utilizzo improprio può portare ad altri pericoli. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Cedere il prodotto a terzi solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

## Contenuto della confezione

- Adattatore audio
- Istruzioni per l'uso

## Istruzioni di funzionamento aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web. Per scaricare il manuale d'uso di questo prodotto, usare questo link.



## Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un punto esclamativo inscritto in un triangolo indica istruzioni importanti all'interno di questo manuale che è necessario osservare in qualsivoglia caso.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e note speciali per l'utilizzo.

## Istruzioni di sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali conseguenti danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.**

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerla fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Assicurarsi che quando si monta il cavo, non venga schiacciato, piegato né danneggiato da spigoli vivi.
- Non utilizzare il prodotto durante la guida, l'uso di macchinari o altre attività potenzialmente pericolose. Potrebbero sfuggire eventuali segnali di avvertimento, esponendosi pertanto a pericoli.
- Quando si utilizza il prodotto mentre si praticano sport o come pedoni, regolare il volume in modo da poter udire ancora i rumori circostanti.
- Non ascoltare la musica a lungo con un volume troppo alto, perché si rischia di danneggiare l'udito.
- Nel caso in cui non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, scollegare il prodotto dall'alimentazione ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
  - presenta danni visibili,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli, oppure
  - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.

## Porte



1 Connettore USB-C™

2 Connettore audio/microfono da 3,5 mm

3 Connettore audio da 3,5 mm

## Modalità d'impiego

→ Non tutti i sistemi operativi sono compatibili con questo prodotto. Per informazioni sui sistemi operativi supportati, consultare il capitolo "Dati tecnici".

- Collegare la spina USB-C™ (1) a una porta USB-C™ sul dispositivo di riproduzione (ad esempio tablet o smartphone).
- A questo punto è possibile collegare cuffie o altoparlanti ai connettori audio da 3,5 mm (2) e (3).
- In alternativa, è possibile collegare un microfono al connettore (2).

## Manutenzione e pulizia



Non utilizzare agenti pulenti abrasivi, detersivi a base di alcol o altre soluzioni chimiche in quanto potrebbero danneggiare l'alloggiamento o anche alterarne il funzionamento.

- Prima della pulizia, scollegare il prodotto dai dispositivi collegati.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto. Non lasciare che l'acqua penetri all'interno del prodotto.
- Durante la pulizia non premere troppo forte sulla superficie per evitare graffi.

## Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

## Dati tecnici

Velocità di campionamento.....	8/16/22,05/24/32/44,1/48/96/176,4/192/384 kHz
Risoluzione del segnale.....	16/24/32 bit
Sistemi operativi supportati .....	Windows® 8.0 e versioni successive; macOS; Chrome OS; Android™
Condizioni d'esercizio.....	Da -5 a +50 °C, 20 - 75 % umidità relativa
Condizioni di immagazzinamento.....	Da -20 a +60 °C, 25 - 60 % umidità relativa
Dimensioni (L x A x P).....	140 x 30 x 9 mm
Lunghezza del cavo di collegamento ....	8 cm
Peso .....	10,6 g

Questa è una pubblicazione Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione è aggiornata fino al momento della stampa.

Copyright 2021 by Conrad Electronic SE.

\*2335651\_v1\_0121\_02\_DS\_m\_IT\_(1)