

WiFi IP Buiten Camera TX-145

IP-camera met draadloze videotransmissie voor gebruik buitenshuis (ook stand-alone).
Camera om het Security Camera Set 7" touchscreen TX-128 uit te breiden



2MP FullHD
1920x1080

8m PIR-Sensor
120°

15m 3 IR LED
(850nm)

128GB MicroSD-opslag

Eye Horizontaal 90°
en verticaal 55°

30m Wifi
2.4GHz

IP66 IP66

Download Gratis Security
Premium-app



- Ideaal voor het bewaken van buitengebieden
- FullHD-videoresolutie met max. 15 fps
- Ondersteunt wifi tot ~30 m in open ruimtes
- Live monitoring via gratis iOS & Android app (wereldwijd)
- Bewegingsdetectie door PIR-sensor (120°)
- Beschermingsklasse IP66 (beschermd tegen stof en water)
- Alarmfunctie (push-melding) op uw smartphone
- Geïntegreerde microfoon en luidspreker voor 2-wegscommunicatie
- H.264/H.265 videocompressie (voor ruimtebesparende opnames van hoge kwaliteit)
- Automatische oneindige lusopname
- Dag-/Nachtmodus: Geïntegreerde IR-CUT filter met automatische inschakeling
- 3 infrarood-leds voor tot 15m nachtzicht (850nm)

Technische specificaties:

- Kleursensor: 1/ 2.9" CMOS (2 MP)
- Minimale verlichtingssterkte: 0,1 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux met 3x IR LED
- Lens / Sluiter: f=3.6mm / 1/25s ~1/25000s
- Ondersteund MicroSD(HC/XC)-kaarten tot 128GB (FAT32/ exFAT) class10
- Bestands grootte (nacht; Z/W): 1MB/min (32GB = 10 dagen cont. opname)
- Bestands grootte (dag; kleur): 4,5MB/min (32GB = 5,0 dagen cont. opname)
- Netwerkiterface: 2.4GHz WiFi; Max. uitgestraald vermogen 100mW
- Netvoeding: DC 12V / 1A Gelijkspanning; Stroomverbruik maximum 6W
- Bedrijfsomstandigheden: -20°C~+60°C, vochtigheid 90% of lager (niet-condenserend)
- Gewicht/ Afmetingen: 700g / (L) 20,0 x (B) 8,0 x (H) 6,0cm (+18cm antenne)

APP "Security Premium": iOS 9.0 of hoger; Android 7.0 of hoger / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (06-2020)

Inhoud verpakking:

WiFi IP Buiten Camera TX-145, 1x netadapter 12V/1A, 3x schroeven en pluggen, 1x poëzie, Gebruikershandleiding (kort)

Artikelnummer 4881



Compatibel met:

4260358124100 / Artikelnummer 4880