

FullHD Caméra de sécurité IP PT d'intérieur TX-146

Tête de caméra rotative pour une vision panoramique optimale à l'intérieur



2MP FullHD
1920x1080

8m Suivi des
mouvements

8m 6 IR LED
(850nm)

**Horizontal 90°
et verticale 55°**

**Application de Security
Premium gratuite**

**Rotation
355° & 130°**

**Wifi
2.4GHz**

**Stockage
MicroSD**



- Idéal pour surveiller les zones intérieures
- Résolution vidéo FullHD avec max. 15fps
- Prend en charge le wifi jusqu'à ~10 m dans les zones ouvertes
- Surveillance en direct via l'application iOS et Android gratuite (dans le monde entier)
- Détection et suivi de mouvement
- Pivote horizontalement et verticalement (355° et 130°)
- Fonction Alarme (par message push) sur votre smartphone
- Microphone et haut-parleur intégrés pour communication deux voies
- Codec vidéo H.264/H.265 (pour économiser l'espace pour les enregistrements de haute qualité)
- Enregistrement en boucle avec écrasement automatique
- Mode jour / nuit : Commutation automatique du double filtre IR-CUT intégré
- 6 LED infrarouges pour une vision nocturne jusqu'à 8m (850nm)

Caractéristiques techniques:

- Capteur couleurs : 1/2,9" CMOS (2 MP)
- Niveau lumineux minimal : 0,1 Lux @ (F2.0, AGC ACTIF), 0 Lux avec 6 LED IR
- Objectif / Obturateur : f=3,6mm / 1/50(1/60)s ~1/100000s
- Prend en charge les cartes MicroSD (HC/XC) jusqu'à 128Go (FAT32/ exFAT) class10
- Taille des fichiers (nuit ; noir et blanc) : 4Mb/min (32GB=5,5 jours d'enregistrement continu);
- Taille des fichiers (jour ; couleurs) 6,4MB/min (32GB=3,5 jours d'enregistrement continu)
- Interface réseau : Wi-Fi 2,4GHz; Puissance rayonnée max. 100mW
- Alimentation : CC 5V±10% 1,5A; Consommation énergétique de 5W maximum
- Conditions de fonctionnement : -10°C~+50°C, humidité 90% ou moins (sans condensation)
- Poids / dimensions : 192g / (H) 10,5 x Ø 8,0

APP « Security Premium »: iOS 9.0 ou plus récent; Android 7.0 ou plus récent / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (06-2020)

Contenu de la livraison:

FullHD Caméra de sécurité IP PT d'intérieur TX-146, 1 adaptateur électrique USB 5V/1,5A, 1 câble d'alimentation USB vers Micro-USB (2m), 2 vis & goujons, 1x goupille de réinitialisation, 1x support de montage avec vis, Manuel d'utilisation (court)

Numéro d'article 4882



Compatible avec:

4260358124100 / Numéro d'article 4880