

FullHD WiFi IP PT-binnencamera TX-146

Draaibare camerakop voor optimaal zicht rondom binnen



2MP FullHD
1920x1080

8m Beweging
volgen

8m 6 IR LED
(850nm)

90° Horizontaal
en verticaal 55°

**Gratis Security .
Premium-app**

**Rotatie 355°
& 130°**

**Wifi
2.4GHz**

128GB MicroSD-opslag



- Ideaal voor het bewaken van binnenruimtes
- FullHD-videoresolutie met max. 15 fps
- Ondersteunt wifi tot ~10 m in open ruimtes
- Live monitoring via gratis iOS & Android app (wereldwijd)
- Bewegingsdetectie en bewegingsregistratie
- Draait horizontaal en verticaal (355° & 130°)
- Alarmfunctie (push-melding) op uw smartphone
- Geïntegreerde microfoon en luidspreker voor 2-wegscommunicatie
- H.264/H.265 videocompressie (voor ruimtebesparende opnames van hoge kwaliteit)
- Automatische oneindige lusopname
- Dag-/Nachtmodus: Geïntegreerde IR-CUT filter met automatische inschakeling
- 6 infrarood-leds voor tot 8m nachtzicht (850nm)

Technische specificaties:

- Kleursensor: 1/ 2.9" CMOS (2 MP)
- Minimale verlichtingssterkte: 0,1 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux met 6x IR LED
- Lens / Sluiter: f=3.6mm / 1/50(1/60)s ~1/1000000s
- Ondersteund MicroSD(HC/XC)-kaarten tot 128GB (FAT32/ exFAT) class10
- Bestands grootte (nacht; Z/W): 4MB/min (32GB = 5,5 dagen continue opname);
- Bestands grootte (dag; kleur): 6,4MB/min (32GB = 3,5 dagen continue opname)
- Netwerkiterface: 2.4GHz WiFi; Max. uitgestraald vermogen 100mW
- Netvoeding: DC 5V±10% 1,5A; Stroomverbruik maximum 5W
- Werkingsomstandigheden: -10°C~+50°C, vochtigheid 90% of lager (niet-condenserend)
- Gewicht/ Afmetingen: 192g / (H) 10,5 x Ø 8,0

APP "Security Premium": iOS 9.0 of hoger; Android 7.0 of hoger / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (06-2020)

Inhoud verpakking:

FullHD WiFi IP PT-binnencamera TX-146, 1x USB-netadapter 5V/1,5A, 1x USB-naar-Micro-USB-stroomkabel (2m), 2x schroeven en pluggen, 1x resetpen, 1x montagebeugel met schroef, Gebruikershandleiding (kort)

Artikelnummer 4882



Compatibel met:

4260358124100 / Artikelnummer 4880