



- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub odpowiedni specjalistyczny warsztat.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.
- Przestrzegać również wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, z którymi zostanie połączony produkt.

## Instrukcja obsługi

# Adapter audio USB-C na 2 gniazda audio 3,5 mm

Nr zamówienia 2335651

### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt ten to konwerter cyfrowo-analogowy o wysokiej rozdzielczości (DAW) z wtyczką USB-CTM i dwoma gniazdami audio 3,5 mm. Służy do podłączania słuchawek, głośników lub mikrofonu do odpowiednich odtwarzaczy (np. do tabletów lub smartfonów).

Konieczne unikaj kontaktu z wilgocią, np. w łazienkach itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji produktu nie można w żaden sposób przebudowywać i/lub zmieniać. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane może on ulec uszkodzeniu. Ponadto niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do dalszych niebezpieczeństw. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi krajowymi i europejskimi wymogami prawnymi. Wszystkie zawarte w instrukcji obsługi nazwy firm i produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

### Zakres dostawy

- Adapter audio
- Instrukcja obsługi

### Aktualne instrukcje obsługi

Aktualne instrukcje obsługi można pobrać, klikając link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) lub skanując przedstawiony kod QR. Przestrzegaj instrukcji na stronie internetowej. Instrukcję obsługi tego produktu do pobrania można znaleźć również pod tym linkiem.



### Objaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkowania, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol „strzałki” pojawia się, gdy podawane są konkretne wskazówki i uwagi dotyczące obsługi.

### Wskazówki bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzebraniem wskazówek bezpieczeństwa i informacji dotyczących prawidłowego użytkowania zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Chroni produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Upewnij się, że podczas ustawiania przewody nie ulegają zgnieceniu, zagięciu ani nie będą narażone na ocieranie się o ostre krawędzie.
- Produktu nie należy używać podczas prowadzenia pojazdu, obsługi maszyn ani wykonywania innych potencjalnie niebezpiecznych czynności. Sygnały ostrzegawcze mogą wtedy nie być słyszalne, co może prowadzić do niebezpieczeństwa.
- Jeśli używasz produktu podczas uprawiania sportu lub jako osoba piesza, ustaw głośność w taki sposób, aby w dalszym ciągu słyszalne były dźwięki otoczenia.
- Nie należy słuchać muzyki z nadmierną głośnością przez dłuższy czas. Może to prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest już możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
  - posiada widoczne uszkodzenia,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
  - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących pracy, bezpieczeństwa lub podłączenia produktu, należy skonsultować się ze specjalistą.

### Przyłącza



- 1 Wtyczka USB-C™
- 2 Złącze audio/mikrofonu 3,5 mm
- 3 Złącze audio 3,5 mm

### Zastosowanie

→ Nie wszystkie systemy operacyjne są kompatybilne z tym produktem. Informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć w rozdziale „Dane techniczne”.

- Podłącz wtyczkę USB-C™ (1) do złącza USB-C™ w odtwarzaczu (np. tablecie lub smartfonie).
- Do złączy audio 3,5 mm (2) i (3) można teraz podłączyć słuchawki lub głośnik.
- Do złącza (2) można alternatywnie podłączyć mikrofon.

### Pielęgnacja i czyszczenie



Nie należy używać silnie działających detergentów, alkoholu ani innych rozpuszczalników chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy lub ograniczyć funkcjonowanie.

- Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od podłączonych urządzeń.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niestrzępiącej się ściereczki. Do obudowy nie może dostać się woda.
- Podczas czyszczenia nie naciskaj zbyt mocno na powierzchnię, aby uniknąć zarysowań.

### Utylizacja



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

### Dane techniczne

Próbkowanie.....	8/16/22,05/24/32/44,1/48/96/176,4/192/384 kHz
Rozdzielczość sygnału .....	16/24/32 bity
Obsługiwane systemy operacyjne .....	Windows® 8.0 lub nowszy; macOS; Chrome OS; Android™
Warunki eksploatacji.....	Od -5 do +50 °C, 20-75 % wilgotności względnej powietrza
Warunki przechowywania .....	-20 do +60 °C, 25-60 % wilgotności względnej powietrza
Wymiary (szer. × wys. × głęb.) .....	140 x 30 x 9 mm
Długość kabla przyłączeniowego .....	8 cm
Masa .....	10,6 g

Niniejsza publikacja została wydana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Wszelkie prawa, w tym tłumaczenie, są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2021 by Conrad Electronic SE.

\*2335651\_v1\_0121\_02\_DS\_m\_PL\_(1)