



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

Akku-Trockenbauschrauber

**TE-DY 18 Li-Solo**

**Art.-Nr.: 4259980**

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825635607

Der Einhell Akku-Trockenbauschrauber TE-DY 18 Li-Solo ist Mitglied der Power X-Change-Familie und arbeitet kraftvoll und präzise. Selbst der Dauereinsatz geht mühelos von der Hand, dank kurzer und leichter Bauweise mit ergonomisch geformten Softgripflächen. Benutzerfreundliches Schrauben wird durch die integrierte Druckkupplung ermöglicht. Ermüdungsfrei ist das Arbeiten dank einstellbarem Dauerbetrieb. Licht in dunkle Bereiche bringt die LED-Beleuchtung. Die exakte Tiefenfixierung erfolgt mittels justierbarem Tiefenanschlag. Schnell und intuitiv geht der Bitwechsel dank Magnetbithalterung vonstatten. Praktisch ist der Gürtelclip. Die Lieferung erfolgt in der praktischen und universellen E-Box. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Exakte Tiefenfixierung mittels justierbarem Tiefenanschlag
- Ermüdungsarmes Arbeiten dank einstellbarem Dauerbetrieb
- Benutzerfreundliches Schrauben mit integrierter Druckkupplung
- Kurze, leichte Bauweise mit ergonomisch geformten Softgripflächen
- Optimales Arbeiten in dunklen Bereichen durch LED-Beleuchtung
- Schneller und intuitiver Bitwechsel dank Magnetbithalterung
- inkl. praktischem Gürtelclip zum sicheren Zwischenlagern
- Lieferung in der praktischen und universellen E-Box



## Technische Daten

- Spannung 18 V
- Drehzahl 0 - 4000 min<sup>-1</sup>
- Werkzeugaufnahme Bithalter (6,35mm/1/4")

## Logistische Daten

- Produktgewicht (kg) 0.98
- Bruttogewicht (kg) 2.8
- Maße Einzelverpackung 347 x 111 x 335 mm
- Stück pro Exportkarton 4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 11.95 kg
- Maße Exportkarton 455 x 365 x 345 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 1952 | 4048 | 4744



## Als Sonderzubehör erhältlich



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 2,6Ah P-X-C Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511436  
EAN-Code: 4006825616590  
Einhell Accessory



18V 30min Power X-Change  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512011  
EAN-Code: 4006825587029  
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 1,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512021  
EAN-Code: 4006825601350  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512041  
EAN-Code: 4006825613698  
Einhell Accessory