



Einhell

CLASSIC

Kompressor

TC-AC 190/6/8 OF Set

Art.-Nr.: 4020650

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825641578

Der Einhell Kompressor TC-AC 190/6/8 OF Set ist ein echter Allrounder. Gering ist der Wartungsaufwand des öl- und servicefreien Motors. Der mobile Kompressor ist mit einem 6 Liter Drucklufttank, Kabelaufwicklung, Haken und Aufbewahrungsfach für Zubehör ausgestattet. Dank des bis zu 8 bar regulierbaren Druckminderers kann der Kompressor flexibel eingesetzt werden. Manometer und Schnellkupplung für den geregelten Arbeitsdruck sind vorhanden, Sicherheit bieten die Standfüße sowie das Sicherheitsventil. Die Entwässerungsschraube erlaubt eine komfortable Wartung. Zum Ausstattungsumfang gehören Ausblaspistole, Reifenfüller, ein 5 Meter langer Spiralschlauch und 8 Adapter. Gegen die Durchrostung des Kessels gewährt Einhell 10 Jahre Garantie.

Ausstattung

- Ölfreier, service-freier Motor für einen geringen Wartungsaufwand
- Mobiler Kompressor mit 6 Liter Drucklufttank
- Praktische Kabelaufwicklung auf der Gehäuserückseite
- Haken und Aufbewahrungsfach für Zubehör im Gehäuse integriert
- Viele Anwendungen bis 8 bar regulierbar mittels Druckminderer
- Manometer und Schnellkupplung für geregelten Arbeitsdruck
- Standfüße für den sicheren Stand während des Betriebs
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels
- Das Sicherheitsventil sorgt für Anwendersicherheit
- Die Entwässerungsschraube ermöglicht die komfortable Wartung
- Inkl. Ausblaspistole, Reifenfüller, 5m Spiralschlauch & 8 Adapter



Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V 50 Hz
- Max. Motorleistung	1200 W (1.6 PS)
- Motordrehzahl	18000 min ⁻¹
- Pumpendrehzahl	3800 min ⁻¹
- Ansaugleistung	190 L/min
- Abgabeleistung bei 0 bar	130 L/min
- Abgabeleistung bei 4 bar	77 L/min
- Abgabeleistung bei 7 bar	55 L/min
- Max. Betriebsdruck	8 bar
- Kesselinhalt	6 L
- Zylinderzahl	1 STK



Logistische Daten

- Produktgewicht	9.2 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	10.75 kg
- Maße Einzelverpackung	375 x 320 x 329 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	10.75 kg
- Maße Exportkarton	385 x 325 x 330 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	713 1469 1679



Als Sonderzubehör erhältlich



Ausblaspistole, kurz m. Steckn
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133100
EAN-Code: 4006825411065
Einhell Accessory



Ausblaspistole, lang m. Steckn
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133102
EAN-Code: 4006825417067
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser Profi
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133110
EAN-Code: 4006825574173
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser digital
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133115
EAN-Code: 4006825625738
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4137000
EAN-Code: 4006825411164
Einhell Accessory



DLST 9+1
Druckluft-Schlauchaufroller
Art.-Nr.: 4138000
EAN-Code: 4006825509564
Einhell Accessory



Druckluftset 3-tlg
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4132741
EAN-Code: 4006825417050
Einhell Accessory



Druckluftset Profi 5-tlg
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4132720
EAN-Code: 4006825410020
Einhell Accessory



TC-PN 50
Druckluft-Tacker (Pneumatic)
Art.-Nr.: 4137790
EAN-Code: 4006825641387
Einhell Classic