

HyperX Vision S Webcam

SUPERSTARS BRAUCHEN EINE PERFEKTE KAMERA.

Zeige deine Talente mit der HyperX Vision S Webcam in verblüffender Klarheit. Die HyperX Vision S mit ihren 4K-Aufnahmefunktionen und dem Sony Starvis™ IMX415 8 Megapixel-Sensor wurde für Kreative entwickelt, denen die visuelle Darstellung ihrer Arbeit sehr wichtig ist. Aufnahmen können in einem Betrachtungswinkel von 90 ° erfolgen, damit du noch mehr von deiner Umgebung erfassen kannst – in 4K bei 30 fps bis hin zu 60 fps bei 1080p. Der responsive Autofokus in Verbindung mit einem verzerrungsarmen Glasobjektiv halten dich im Zentrum des Geschehens und erfassen dennoch alle Umgebungsdetails. Die im Lieferumfang enthaltene Privatsphären-Abdeckung und die LED-Anzeige schützen deine Privatsphäre durch eine physische Barriere zwischen dir und neugierigen Augen. Ein universeller Befestigungs-Clip mit einer ¼ Zoll Montagestelle machen den Aufbau dieser USB-Kamera denkbar einfach. Diese robuste und langlebige Kamera verfügt über ein Glasobjektiv, ein Aluminiumgehäuse und ein abnehmbares, ultraflexibles HyperFlex-Kabel. Dank der HyperX NGENUITY Software nimmst du alles so auf, wie du es möchtest. Passe die Bildeinstellungen wie Kontrast, Sättigung, Weißanteil und Flimmer-Reduktion sowie die Kamera-Einstellungen wie Belichtung, Zoom und Dämmerlicht-Ausgleich über die benutzerfreundliche Software an. Die HyperX Vision S Kamera ist mit PC- und Mac-Systemen kompatibel, Windows Hello-zertifiziert und funktioniert mit Aufzeichnungs- und Meeting-Plattformen wie Teams, Zoom, OBS und Discord.



Die wichtigsten Merkmale

Hochwertige 4K Videoaufnahmen mit 30 fps

Profitiere mit den Sony STARVIS™ 8-Megapixel-Sensoren von 4K-Videoaufnahmen bei 30 Bildern pro Sekunde. Das Premium-Glasobjektiv ermöglicht außerdem mehr Klarheit, eine hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und weniger Lichtverzerrungen.

Private Momente bleiben privat

Errichte mit der im Lieferumfang enthaltenen magnetischen Privatsphären-Abdeckung und einer LED-Anzeige, wann die Kamera aktiv ist, eine physische Barriere zwischen dir und neugierigen Augen.

Flexibles, abnehmbares HyperFlex-Kabel

Das flexible, 1,8 m lange Kabel ist reißfest und kann zur einfachen Reinigung und für einen mühelosen Transport abgenommen werden.

Einfache Plug-and-Play-Einrichtung

Einfach den USB-Stecker einstecken, die Halterung anbringen und schon bist du bereit! Ein perfektes Upgrade für Streams und Meetings, ob mit Mac oder PC. Windows Hello-zertifiziert, funktioniert mit Zoom, Discord, OBS und Teams.

90°-Betrachtungswinkel mit responsiven Autofokus

Mit einem breiten Betrachtungswinkel von 90° kannst du mehr von deiner Umgebung aufnehmen und gleichzeitig den responsiven Autofokus auf dich gerichtet lassen.

Schwenk- und Neigungsverstellung

Stelle sicher, dass alles richtig eingestellt ist. Die HyperX Vision S ist schwenk- und neigungsverstellbar, damit du alles im richtigen Winkel aufnehmen kannst.

Robustes Aluminiumgehäuse

Die HyperX Vision S ist mit einem robusten Aluminiumgehäuse und einem kratzfesten 5G2P-Objektiv ausgestattet.



Produktbezeichnungen

Produktname: HyperX Vision S Webcam

Produktnummern

Produktnummer: 75X30AA

Garantie

Herstellergarantie: 2 Jahre

Aussehen

Primäre Produktfarbe: Schwarz

Lieferumfang

Lieferumfang: USB-C-Webcam, abnehmbares geflochtenes Kabel 1,8 m, USB Type-C an USB Type-A, magnetischer Privacy-Verschluss, Kurzanleitung

Kompatibilität

Hinweise zur Kompatibilität: PC, Mac

Abmessungen

Höhe (metrisch): 61,92 mm

Breite (metrisch): 45 mm

Tiefe (metrisch): 93,3 mm

Multimedia- und Eingabegeräte

Kabellänge (metrisch): 1,8 m

Verbindungstyp: USB-C 3.0

Kabeltyp: USB-C zu USB-A

Unterstützte Betriebssysteme

Kompatible Betriebssysteme: Windows 10; Windows 11; Mac OS 10.10 oder höher; Chrome OS™

Gewicht

Gewicht (metrisch): 259 g

Hinweis zum Gewicht (metrisch): Gewicht (mit Kabel): 314 g

