


# PARAPROJECT®

## Case C10

Laden , Transportieren , Aufbewahren



Bezeichnung	PARAPROJECT Case C10 Charge Only, 15,6", weiß
Artikelnummer	208.630-170
GTIN / EAN	4006793002326
Einsatzgebiet	Bildung , Gesundheitswesen
Zertifikate	CE / REACH / RoHS
Angewandte Normen	DIN EN 60950-1 / DIN EN 55022 / DIN EN 55024
Lieferumfang	- 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - 5x Y-Adapter mit 2x IBM-Buchse (C5, 3-polig) - 5x Y-Adapter mit 2x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig) - 1x Bedienungsanleitung für Zahlenschloss
Materialien	- ABS-Kunststoff / PMMA - Aluminium - Con-Pearl®
Transport	4x Leichtlaufräder (davon 2 mit Radfeststeller) / Teleskopauszug, 4-fach / beidseitige Tragegriffe
Außenmaße (BxTxH)	530 mm x 390 mm x 495 mm
Eigengewicht	10650 g
Transportmaße (BxTxH)	540 mm x 400 mm x 530 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1740 mm
Menge pro Europalette	6
Zolltarifnummer	42021250
Ursprungsland	RO
Ausstattung	- Kofferdeckel: Noppenschäum - Korpus: 10x Staufach für Chromebook / Ultrabook bis 15,6", Stauraum für insgesamt 10x Originalnetzteile für die Ladefunktion der Chromebooks / Ultrabook, separater Ein-/ Ausschalter für die Ladefunktion - Zusätzlich: Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich für optimale Luftzirkulation
Kompatible Geräte	Chromebook , Ultrabook
max. Geräteanzahl	10
Betriebssystem	Chrome OS / macOS / Windows
Kabeltypen für Geräte	Y-Adapter mit 2x IBM-Buchse (C5, 2-polig) oder Euro-8-Buchse (C7, 3-polig)
Netzteil	Verwendung der kundeneigenen Netzteile
Ausgangsleistung je Port	max. 2,5 A
Optionales Zubehör	- Y-Adapter mit 2x Euro-Flachbuchse - externe Wochenzeitschaltuhr
Schließsystem	Zahlenschlösser

# PARAPROJECT®

## Case C10

Laden , Transportieren , Aufbewahren

Anschlüsse	- Außen: - zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe - Ein-/ Ausschalter Innen: - 5x IBM-Buchse (C5, 3-polig)
Stromdaten	- 100 - 240 V - max. 8 A - 50/60 Hz
Maße Fächer (BxTxH)	35/25 (zick-zack Anordnung der Fächer) x 255 x 350 mm
Farbe	weiß

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm



- Staufach für Netzteil



- zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe