



# Quick Start Guide

## Jauch Power Bank JPB27AHB

### Manual Bedienungsanleitung



#### SPECIFICATIONS | TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- 26800mAh/ 96Wh
- Outputs | Ausgänge:
  - 1x USB QC3.0 (1x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W)
  - 1x USB (5V/3A, 15W Max.)
  - 1x USB-C PD3.0, QC3.0 (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 20V/5A, 100W Max.)
  - 1x USB-C (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 60W Max.)
- Input | Eingang:
  - 1x USB-C: 5-20V/100W Max.

#### INCLUDES | LIEFERUMFANG:

- 1x Power Bank JPB27AHB | Powerbank JPB27AHB
- 1x Jauch Manual | Jauch Bedienungsanleitung

#### CHARGING YOUR JAUCH POWER BANK LADEN IHRER JAUCH POWERBANK

##### Through the USB-C Input

Please fully charge your Jauch power bank before the first use.


1. Plug one end of the USB-C charging cable into the USB-C1 In/Output of the power bank.
2. Plug the other end of the charging cable into an according charger.
3. The LED display screen will show the current power

#### Über den USB-C Eingang

Bitte laden Sie Ihre Jauch Powerbank vor erstmaliger Benutzung vollständig auf.

1. Verbinden Sie ein Ende des USB-C-Ladekabels mit dem USB-C1-Ein-/Ausgang der Powerbank.
2. Schließen Sie das andere Ende des Ladekabels an ein entsprechendes Ladegerät an.
3. Der LED-Bildschirm zeigt Ihnen die aktuelle Eingangsleistung an.

#### USING YOUR JAUCH POWER BANK BENUTZUNG IHRER JAUCH POWERBANK



1 Power Button  
2 LED Display Screen  
3 USB1 Output  
4 USB-C2 Output  
5 USB-C1 In/Output  
6 USB2 Output

#### THROUGH USB-OUTPUTS | ÜBER DIE USB-AUSGÄNGE



1. Connect the power cable into the input port of your device.
2. Plug the cable into one of the USB outputs of the power bank.
3. The power bank will automatically detect the appropriate load for your device and start charging.
4. Disconnect your device after fully charged.

1. Verbinden Sie das Ladekabel mit der Eingangsbuchse Ihres Endgeräts.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen der USB-C-Ausgänge Ihrer Jauch Powerbank an.
3. Die Powerbank erkennt automatisch die Ladeleistung des angeschlossenen Geräts und beginnt zu laden.
4. Nach vollständiger Ladung Ihres Endgeräts, trennen Sie dieses bitte von der Powerbank.

#### THROUGH USB-C OUTPUTS | ÜBER DIE USB-C AUSGÄNGE



1. Connect the power cable into the input port of your device.
2. Plug the cable into one of the USB-C outputs of the power bank.
3. The power bank will automatically detect the appropriate load for your device and start charging.
4. Disconnect your device after fully charged.

1. Verbinden Sie das Ladekabel mit der Eingangsbuchse Ihres Endgeräts.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen der USB-C-Ausgänge Ihrer Jauch Powerbank an.

3. Die Powerbank erkennt automatisch die Ladeleistung des angeschlossenen Geräts und beginnt zu laden.
4. Nach vollständiger Ladung Ihres Endgeräts, trennen Sie dieses bitte von der Powerbank.

#### BUTTON FUNCTION | TASTENFUNKTIONEN

##### TURN ON THE POWER BANK

Press the button to turn on the power bank. The LED display will light up and show the current power. If there is no load current (or load current <200mA), the power bank will automatically turn off the outputs after 30 seconds.

##### XCHANGE MODE: LOW-POWER MODE

Simply press the button twice, the power bank will enter X-Charge mode and display the „X“ icon. This can charge low-power devices such as smartwatches, wireless earphones, fitness bands and more.

Press twice to turn off the power. If you keep the power on the power bank, it will self discharge within few days.

##### PD PROTOCOL MODE

Press the button for 2 seconds to switch to PD protocol mode.

##### SHUT DOWN ALL OUTPUTS

Press the button for 5 Seconds to shut down all outputs of the power bank.



For more information and FAQs, please visit:  
[www.jauchpowerondemand.com](http://www.jauchpowerondemand.com)



Jauch Quartz GmbH  
In der Lache 24  
78056 Villingen-Schwenningen  
Germany



The manufacturer is not liable for personal injury or damage to property caused by improper use. Changes to the power bank, improper use or repair by third parties will result in loss of warranty. We reserve the right to make changes to equipment.

#### TASTENFUNKTIONEN

Diese Powerbank verfügt lediglich über eine Taste mit welcher Sie alle Funktionen steuern können.

#### ANSCHALTEN DER POWERBANK

Drücken Sie die Taste um die Powerbank anzuschalten. Der LED-Bildschirm leuchtet auf und zeigt die aktuelle Leistung an. Wenn keine Leistung gezogen wird (<200mA) schaltet sich die Powerbank nach 30 Sekunden automatisch aus.

#### XCHANGE MODUS: Stromsparmodus

Drücken Sie die Taste zwei Mal. Im Display wird ein „X“-Symbol angezeigt. Nun können Sie Geräte mit geringem Stromverbrauch, wie beispielsweise Kopfhörer, Lichterketten, etc. laden. Drücken Sie die Taste zwei Mal, um den Xchange Modus auszuschalten. Wenn dieser Modus angeschaltet bleibt entlädt sich die Powerbank innerhalb weniger Tage.

#### PD-PROTOKOLL-MODUS

Drücken Sie die Taste zwei Sekunden lang, um in den PD-Protokollmodus zu wechseln.

#### AUSSCHALTEN ALLER AUSGÄNGE

Halten Sie die Taste für fünf Sekunden gedrückt, um alle Ausgänge der Powerbanks abzuschalten.

#### SPECIFICATIONS | TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Capacity   Kapazität	26800mAh/ 96Wh
Cell Type   Zellchemie	Lithium Polymer
Input   Eingänge	USB-C1: 5-20V, 100W Max.
Output   Ausgänge	USB1: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W (QC3.0) USB2: 5V/3A, 15W Max. USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 20V/5A, 100W Max. (PD3.0 + QC3.0) USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 60W Max (PD3.0) 4 USB Ports: 138W Total, simultaneous charging possible
Weight   Gewicht	525g/ 1.1 lbs
Operating Temperature   Betriebstemperatur	0°C-40°C/ 32°F-104°F
Carry-On Baggage   Erlaubte Mitführung im Handgepäck	

#### SAFETY INSTRUCTIONS | SICHERHEITSHINWEISE



Avoid extreme temperatures.  
Vermeiden Sie extreme Temperaturen.



Do not disassemble.  
Bauen Sie die Powerbank nicht auseinander.



Do not expose to liquids.  
Setzen Sie die Powerbank keinen Flüssigkeiten aus.



Avoid dropping.  
Lassen Sie die Powerbank nicht fallen.



Keep away from children.  
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.




Use original or certified cables.  
Bitte verwenden Sie ausschließlich originale oder zertifizierte Kabel.

#### CUSTOMER SERVICE | KUNDENSERVICE



12-month limited warranty  
Beschränkte Gewährleistung auf 12 Monate



Technical Support  
Technischer Support



[contact@jauchpowerondemand.com](mailto:contact@jauchpowerondemand.com)



Europe: (+49) (0)7720 945 0  
US: (+1) 360 633 7200

#### DISPOSAL INFORMATION | ENTSORGUNGSHINWEIS

Please note, that batteries and electronic devices are not allowed to be disposed of with household waste. The materials contained in the system must be recycled in order to reduce the environmental impact. This power bank contains lithium-ion batteries. These are hazardous goods that are subject to special transport and handling regulations. To ensure safe disposal of this power bank, contact a collection point or local authority for more information. Diese Powerbank darf nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden. Nach Ende der Lebenszeit muss das Gerät kontrolliert entsorgt werden. Diese Powerbank enthält Lithium-Ionen-Batterien. Dabei handelt es sich um Gefahrgüter, die besonderen Transport- und Handhabungsvorschriften unterliegen. Zur Sicherung der Entsorgung dieser Powerstation ist für weitere Informationen eine Sammelstelle oder die lokale Kommune zu kontaktieren.