



Sicherheits-Verbindungsleitung

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²

Best.-Nr.

VSKF 6000 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)

- Leitung 1 mm² PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

Best.-Nr.

VSKF 6001 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)

- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle



Safety connecting lead

- 2 safety lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible double-insulated PVC cable 1 mm²

Order No.

VSKF 6000 / 1 / ..(length) / ..(colour)

- cable 1 mm² PVC double-insulated
- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PA 6.6 (Polyamid)
- **colours** see table

Order No.

VSKF 6001 / 1 / ..(length) / ..(colour)

- as above
- contact parts **gold-plated**
- **colours** see table



Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. ¹⁾	VSKF 6000 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
	VSKF 6001 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet
Farben ⁶⁾	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett, grüngelb
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm
Technische Daten	
Leitung	PVC-doppelt-isol. 1 mm ²
Durchgangswiderstand ⁴⁾ VSKF 6000	5 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ, 25 mΩ, 35 mΩ
Durchgangswiderstand ⁴⁾ VSKF 6001	5 mΩ, 8 mΩ, 14 mΩ, 22 mΩ, 27 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT III
Bemessungsstrom ²⁾	16 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -10 °C bis +70 °C

General information	
Order No. ¹⁾	VSKF 6000 / 1 / ..(length) / ..(colour) contact parts nickel-plated
	VSKF 6001 / 1 / ..(length) / ..(colour) contact parts gold-plated
colours ⁶⁾	black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple, green-yellow
lengths	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm
Technical data	
cable	PVC double-insul. 1 mm ²
transition resistance ⁴⁾ VSKF 6000	5 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ, 25 mΩ, 35 mΩ
transition resistance ⁴⁾ VSKF 6001	5 mΩ, 8 mΩ, 14 mΩ, 22 mΩ, 27 mΩ
rated voltage ²⁾	1000 V CAT III
rated current ²⁾	16 A
operating temperature	from -10 °C to +70 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Leitungslänge

⁶⁾ bei Farbe grüngelb: grüngelbe Leitung und grüne Gehäuse

¹⁾ other contact platings, colours, lengths and wire square sections on request

²⁾ at normal ambient temperatures

⁴⁾ depending on cable length

⁶⁾ at colour green-yellow: lead green-yellow and sleeves green