



Sign


VISO

Date : 02/07/2020

FICHE TECHNIQUE

➤ ADJ1100 – RAMPE D'ACCES TRANSPORTABLE

**350
kg**



Gamme : SIGN

Code HSS : 3926909790

EAN: 3321360034762

REF	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Jusqu'à (kg)	POIDS (kg)
ADJ 1100	1020	750	160	350	9,00

- **Fabriqué en** Polyethylene
- **Coloris** : Noir

Caractéristiques :

- Légère et facile à transporter
- Poignée de transport
- Fond renforcé
- Surface antidérapante
- Supporte jusqu'à 350 kg
- S'adapte à des trottoirs de hauteur variable





Sign

VISO

Date : 02/07/2020

➔ TECHNICAL SHEET

➔ ADJ1100 – LIGHTDUTY ADJUSTABLE RAMP

**350
kg**



Range : SIGN

Code HSS : 3926909790

EAN: 3321360034762

REF	Lenght (mm)	Width (mm)	height (mm)	Up to (kg)	Weight (kg)
ADJ 1100	1020	750	160	350	9,00

- **Made of** polyethylene
- **Color** : Black

Specifications :

- Light and easy to carry
- With transport handle
- Reinforced bottom
- No skid Surface
- Can support up to 350 kg
- Adapts to variable height sidewalks





Sign

VISO

Date : 02/07/2020



FICHA TECNICA

➤ ADJ1100 – RAMPA MÓVIL DE ACCESO

**350
kg**



Gama : SIGN

Code HSS : 3926909790

EAN: 3321360034762

REF	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Hasta (kg)	Peso (kg)
ADJ 1100	1020	750	160	350	9,00

- **Fabricado en polietileno**
- **Color : negro**

Características :

- Rampa de acceso portátil
- Con manija de transporte
- Fondo reforzado
- Puede soportar hasta 350 kg
- Superficie antideslizante
- Se adapta a las aceras de altura variable





Sign

VISO

Date : 02/07/2020

TECHNISCHES BLATT

ADJ 1100 - LEICHTE TRAGBARE RAMPE

**350
kg**



Reihe : SIGN

Code HSS : 3926909790

EAN: 3321360034762

REF	TIEFE (mm)	BREITE (mm)	HÖHE (mm)	MAXIMALBELASTUNG (Kg)	KG
ADJ 1100	1020	750	160	350	9,00

Hergestellt aus Polyethylen

Farbe : Schwarz

Merkmale :

- Leichte bewegliche Auffahrrampe
- Tragegriff
- Verstärkter Boden
- Rutschfeste Oberfläche
- Unterstützt bis zu 350 kg
- Passt sich an höhenvariable Bürgersteige an

