



Sign

Storage

Chain

VISO

Date : 27/02/2020



FICHE TECHNIQUE

➤ TRAVO100CHAN – Barrière de chantier 100x170cm - 3 vantaux



Gamme : SIGN

Code HSS: 3926909790

EAN : 3321361001961

REF	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
TRAVO100CHAN	1700	26	1000	4.10

- **Fabriqué en** PVC et Polyester
- **Coloris** : jaune et noir

Caractéristiques :

- Barrière légère
- Extensible à l'infini
- Facile à déplacer et à installer grâce à son poids léger
- Tubes fabriqués en PVC ; tissu avec Velcro à fixer soi même sur la structure
- 3 parties qui peuvent être allongées avec les modules additionnels livrés avec deux maillons (TRAVOEXT100CHAN X1)



TRAVOEXT100CHAN



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 27/02/2020



TECHNICAL SHEET



TRAVO100CHAN – 3 panels barrier



Range : SIGN

Code HSS: 3926909790

EAN : 3321361001961

REF	Width (mm)	Thickness (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
TRAVO100CHAN	1700	26	1000	4.10

- **Made of:** PVC and Polyester
- **Colors:** yellow and black

Specifications :

- Light duty barrier
- Infinity extensible
- Easy to carry and to install thanks to its light weight
- Tubes made of PVC ; Self installation of the panel to the frame
- 3 parts that can be extended with single units delivered with two links (TRAVOEXT100CHAN X1)



TRAVOEXT100CHAN



Sign

Storage

Chain

VISO

Date : 27/02/2020



FICHA TECNICA

➤ TRAVO100CHAN – Barrera 3 paneles muy ligera



Gama : SIGN

Code HSS: 3926909790

EAN : 3321361001961

REF	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
TRAVO100CHAN	1700	26	1000	4.10

- **Hecho de** PVC y Poliéster
- **Color:** amarillo y negro

Características :

- Barrera de luz
- Infinitamente expandible
- Fácil de mover e instalar gracias a su peso ligero.
- Tubos de PVC; tejido con velcro para ser fijado en la propia estructura
- 3 partes que se pueden ampliar con módulos adicionales suministrados con dos enlaces (TRAVOEXT100CHAN X1)



TRAVOEXT100CHAN



Sign

Storage

Chain

VISO

Date : 27/02/2020



TECHNISCHES BLATT

➤ TRAVO100CHAN – Arbeitsbarriere 100x170cm - 3 Teile



Reihe : SIGN

Code HSS: 3926909790

EAN : 3321361001961

REF	Breite (mm)	Dicke (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
TRAVO100CHAN	1700	26	1000	4.10

- **Hergestellt aus** PVC und Polyester
- **Farbe** : gelb und schwarz

Merkmale :

- Leichtbarriere
- Unendlich ausdehnbar
- Leicht zu bewegen und installieren dank zu leichtem Gewicht
- Rohre aus PVC ; Gewebe mit Klettverschluss zur Befestigung an der Struktur selbst
- 3 Teile, die mit den gelieferten Zustatzmodulen mit zwei Kettengliedern verlängert werden können (TRAVOEXT100CHAN X1)



TRAVOEXT100CHAN