



Sign



Storage



Chain

# VISO

Date : 19/05/2020

## FICHE TECHNIQUE

### RXLO1050NJNI – POTEAU A SANGLE AVEC ENROULEUR 10M



Sangle indéchirable  
Largeur de 5 cm  
Peut recevoir jusqu'à 3  
sangles

Gamme : WELCOME  
Code HSS : 7326909890  
EAN : 3321360033420

REF	Dimensions base (mm)	Hauteur (mm)	Longueur sangle (m)	Ø Tube (mm)	POIDS (kg)
RXLO1050NJNI	310x320	990	10	80	10,70

- **Fabriqué en** aluminium
- **Coloris** : Noir/Jaune avec sangle Noir /Jaune

#### Caractéristiques :

- Sangle de 10 M/Largeur de 5 cm
- Base lestée avec 2 roulettes et empilable
- Sangle possède un système de freinage intégré, rembobinage automatique
- Sangle est indéchirable et le boîtier étanche
- Utilisation extérieur
- Divers accessoires: panneau A4 (ref:RSA4PN), porte affiche A3 (ref:RSA3ROT) etc





Sign



Storage



Chain

# TECHNICAL SHEET

## RXLO1050NJNI - STRAP POST WITH REEL 10M



**Tear-proof strap**  
**Width of 5 cm**  
**Can hold up to 3 straps**


Range : WELCOME  
Code HSS : 7326909890  
EAN : 3321360033420

REF	Base dimensions (mm)	Height (mm)	Strap length (m)	Ø Tube (mm)	weight (kg)
RXLO1050NJNI	310x320	990	10	80	10,70

- **Made of** aluminium
- **Color** : Black/Yellow with Black/Yellow strap

### Specifications :

- 10M strap/5 cm width
- Weighted base with 2 wheels and stackable
- Strap has an integrated braking system, automatic rewind
- Strap is tear-proof and the case is waterproof
- Outdoor use
- Various accessories: A4 panel (ref:RSA4PN), A3 poster holder (ref:RSA3ROT) etc





Sign



Storage



Chain

# VISO

Date : 19/05/2020

## FICHA TECNICA

### RXLO1050NJNI - POSTE PARA CORREA CON CARRETE DE 10M



**Correa antidesgarro**  
**Ancho de 5 cm**  
**Puede recibir hasta 3**  
**correas**


Gama : WELCOME  
Code HSS : 7326909890  
EAN : 3321360033420

REF	Dimensiones de la base (mm)	Alto (mm)	largo de la correa (m)	Ø Tubo (mm)	Peso (kg)
RXLO1050NJNI	310x320	990	10	80	10,70

- **Fabricado en aluminio**
- **Color** : Negro/Amarillo con correa Negro/Amarillo

#### Características :

- 10M correa/50 cm de ancho
- Base ponderada con 2 ruedas y apilable
- La correa tiene un sistema de frenado integrado, rebobinado automático
- La correa es a resistente al desgarre y la caja es impermeable.
- Uso en exteriores
- Varios accesorios: panel A4 (ref:RSA4PN), soporte para pósters A3 (ref:RSA3ROT), etc.





Sign




Storage



Chain

## ➔ TECHNISCHES BLATT

### ➔ RXLO1050NJNI - GURTPFOSTEN MIT AUFROLLER 10M



**Reißfestes Band**  
**Breite von 5 cm**  
**Hält bis zu 3 Riemen**

Reihe : WELCOME

Code HSS : 7326909890

EAN : 3321360033420

REF	Grundabmessungen (mm)	Höhe (mm)	Bandbreite (m)	Poldurchmesser (mm)	Gewicht (kg)
RXLO1050NJNI	310x320	990	10	80	10,70

**Hergestellt aus Stahl**

**Farbe** : Schwarz und gelb mit schwarz und gelb Gurt

#### **Merkmale :**

- Riemen von 10 M/Breite von 5 cm
- Ballastierter Sockel mit 2 Rädern und stapelbar
- Gurtband hat ein integriertes Bremssystem, automatisches Aufwickeln
- Das Band ist nicht reißbar und der Koffer ist wasserdicht.
- Verwendung im Außen
- Diverses Zubehör: A4-Tafel (Ref: RSA4PN), A3-Plakathalter (Ref: RSA3ROT) usw.

