



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 02/04/2020

FICHE TECHNIQUE

RCX104BBR - Cône lesté 90 cm +base à lester +boitier étanche



Gamme : SIGN
Code HSS : 3926909790
EAN : 3321360034236

Réf	Longueur sangle (m)	Largeur sangle (mm)	Hauteur cône (mm)	POIDS (kg)
RCX104BBR	4	50	1000	6,5

- **Fabriqué en PVC et caoutchouc**, sangle en polyester + couche de nylon
- **Coloris** : Cône bleu avec sangle bleue, blanc, rouge

Caractéristiques :

- Cône Souple avec bandes réfléchissantes classe 2
- Idéal en usage extérieur grâce au boitier étanche
- Sangle de longueur 4 m sur 5 cm
- Base à lester pour stabiliser le cône (RCBASEVD)




RCBASEVD (vide)



RSA4PN



RSA3PN



***Disponible en Septembre 2020**



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 02/04/2020

TECHNICAL SHEET

RCX104BBR – Cone 1 m with high visibility retract tape



Range : SIGN

Code HSS : 3926909790

EAN : 3321360034236

Réf	Strap length (m)	Width of strap (mm)	Cone height (mm)	Weight (kg)
RCX104BBR	4	50	1000	6,5

- **Made of** PVC and rubber, polyester strap + nylon layer
- **Color** : Blue cone with blue, white, red strap

Specifications :

- Flexible cone with reflective strips class 2
- Ideal for outdoor use thanks to the waterproof housing
- Strap 4 m long by 5 cm long
- Ballast base to stabilize the cone (RCBASEVD)




RSA4PN



RSA3PN



RCBASEVD (vide)



***Available at September 2020**

VISO - ZI de la Vigne aux Loups - 7 Avenue Arago 91380 CHILLY-MAZARIN - FRANCE

www.viso-cpn.com

contact@viso-cpn.com



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 02/04/2020



FICHA TECNICA

➔ RCX104BBR – Cono PVC 90cm + Base vacío + Cajetín



Gama : SIGN
Code HSS : 3926909790
EAN : 3321360034236

Réf	Largo de la correa (m)	Ancho de la correa (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
RCX104BBR	4	50	1000	6,5

- **Fabricado en** PVC y caucho, correa de poliéster + capa de nylon
- **Color** : Cono azul con correa azul, blanca, roja

Características :

- Cono flexible con bandas reflectantes clase 2
- Ideal para el uso al aire libre gracias a su carcasa impermeable
- Correa de 4 m de largo por 5 cm de ancho
- Base de lastre para estabilizar el cono (RCBASEVD)




RCBASEVD (vide)



RSA4PN



RSA3PN



***Disponible en septiembre de 2020**



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 02/07/2020



TECHNISCHES BLATT



RCX104BBR – Beschwertem Kegel 90 cm + Beschwerte Basis + wasserdichte Gehäuse



Reihe : SIGN

Code HSS : 3926909790

EAN : 3321360034236

Réf	Länge des Bandes (m)	Bandbreite (mm)	Konushöhe (mm)	Gewicht (kg)
RCX104BBR	4	50	1000	6,5

Hergestellt aus PVC und Gummi, Polyester-Gurtband + Nylon-Schicht.

Farbe : Blauer Kegel mit blauem, weißem, rotem Band

Merkmale :

- Flexibler Kegel mit reflektierenden Streifen der Klasse 2
- Ideal für den Einsatz im Außen dank des wasserdichten Gehäuses
- Gurtbandlänge 4 m x 5 cm
- Beschwerte Basis zur Stabilisierung des Kegels (RCBASEVD)



RSA4PN



RSA3PN



RCBASEVD



***Verfügbar im September 2020**

VISO - ZI de la Vigne aux Loups - 7 Avenue Arago 91380 CHILLY-MAZARIN - FRANCE

www.viso-cpn.com

contact@viso-cpn.com